

알루미늄 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
그립 다리/그립 링크 알루미늄
재질 EN AW-6060.
스테인레스 스틸 연결 핀.


표면 마무리:

그립 다리 유리 볼 블라스팅, 반광택 검정색 산화 처리.
그립 링크 브러싱, 자연색 산화 처리, 검정색 산화 처리, 티타늄색 파우더 코팅.

정보:

튜브 핸들의 특징은 견고한 구성 기술과 높은 부하 율입니다.
육각 헤드 스크류 M8x16, DIN 933은 광택 처리되어 있으며 광택 처리된 평면 와서 DIN EN ISO 7089가 함께 공급됩니다.

도면



품목 요약

튜브 그립, 타입 A

주문 번호 그립 링크 산화 처리 검정색	주문 번호 분말 코팅 티타늄색 그립 링크	주문 번호 그립 링크 산화 처리 자연색	A	B	D	H	L	하중 N
K0131.2000811	K0131.2000812	K0131.2000813	200	72,5	M8	72,5	230	1000
K0131.3000811	K0131.3000812	K0131.3000813	300	72,5	M8	72,5	330	1000

알루미늄 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립

품목 요약

주문 번호 그립 링크 산화 처리 검정색	주문 번호 분말 코팅 티타늄색 그립 링크	주문 번호 그립 링크 산화 처리 자연색	A	B	D	H	L	하중 N
K0131.4000811	K0131.4000812	K0131.4000813	400	72,5	M8	72,5	430	1000
K0131.5000811	K0131.5000812	K0131.5000813	500	72,5	M8	72,5	530	1000

튜브 그립, 타입 B

주문 번호 그립 링크 산화 처리 검정색	주문 번호 분말 코팅 티타늄색 그립 링크	주문 번호 그립 링크 산화 처리 자연색	A	B	D	H	L	하중 N
K0131.2000821	K0131.2000822	K0131.2000823	200	35	M8	67,5	230	1000
K0131.3000821	K0131.3000822	K0131.3000823	300	35	M8	67,5	330	1000
K0131.4000821	K0131.4000822	K0131.4000823	400	35	M8	67,5	430	1000
K0131.5000821	K0131.5000822	K0131.5000823	500	35	M8	67,5	530	1000

튜브 핸들, 종류 C

주문 번호 그립 링크 산화 처리 검정색	주문 번호 분말 코팅 티타늄색 그립 링크	주문 번호 그립 링크 산화 처리 자연색	A	B	D	H	L	하중 N
K0131.2000831	K0131.2000832	K0131.2000833	200	72,5	M8	77,5	216	1000
K0131.3000831	K0131.3000832	K0131.3000833	300	72,5	M8	77,5	316	1000
K0131.4000831	K0131.4000832	K0131.4000833	400	72,5	M8	77,5	416	1000
K0131.5000831	K0131.5000832	K0131.5000833	500	72,5	M8	77,5	516	1000