



품목 설명/제품 이미지



설명

재질:


열가소성, 검정회색.

스틸 부시/나사 볼트, 스틸 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:

청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.

도면







<u> </u>									
주문 번호	재질	색상 덮개	D	D1	D2	D3	Н	H1	L
K0247.105X10	스틸	검회색 RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	10
K0247.1051X10	스틸	오렌지 RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	10
K0247.1052X10	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M5	21	14	19	22	8	10
K0247.1053X10	스틸	청색 RAL5017	M5	21	14	19	22	8	10
K0247.1055X10	스틸	연한 회색 RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	10
K0247.1056X10	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	10
K0247.1057X10	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	10
K0247.105X12	스틸	검회색 RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	12
K0247.1051X12	스틸	오렌지 RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	12
K0247.1052X12	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M5	21	14	19	22	8	12
K0247.1053X12	스틸 스틸	청색 RAL5017 연한 회색 RAL 7035	M5 M5	21	14 14	19 19	22 22	8	12 12
K0247.1055X12	스틸 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	12
K0247.1056X12	스틸 스틸	한모등 필당 RAL 3020 밝은 노랑 RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	12
K0247.1057X12	스틸	검회색 RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	15
K0247.105X15 K0247.1051X15	 스틸	오렌지 RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	15
K0247.1051X15	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M5	21	14	19	22	8	15
K0247.1053X15	 스틸	정색 RAL5017	M5	21	14	19	22	8	15
K0247.1053X15	 스틸	연한 회색 RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	15
K0247.1053X15	 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	15
K0247.1050X15	 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	15
K0247.1057X13	 스틸	검회색 RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	20
K0247.105X20	 스틸	오렌지 RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	20
K0247.1051X20	 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M5	21	14	19	22	8	20
K0247.1053X20	 스틸	청색 RAL5017	M5	21	14	19	22	8	20
K0247.1055X20	 스틸	연한 회색 RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	20
K0247.1056X20	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	20
K0247.1057X20	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	20
K0247.105X25	스틸	검회색 RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	25
K0247.1051X25	스틸	오렌지 RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	25
K0247.1052X25	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M5	21	14	19	22	8	25
K0247.1053X25	스틸	청색 RAL5017	M5	21	14	19	22	8	25
K0247.1055X25	스틸	연한 회색 RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	25
K0247.1056X25	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	25
K0247.1057X25	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	25
K0247.106X15	스틸	검회색 RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	15
K0247.1061X15	스틸	오렌지 RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	15
K0247.1062X15	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M6	21	14	19	22	8	15
K0247.1063X15	스틸	청색 RAL5017	M6	21	14	19	22	8	15
K0247.1065X15	스틸	연한 회색 RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	15
K0247.1066X15	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	15
K0247.1067X15	스틸 스틸	밝은 노랑 RAL 1021 검회색 RAL 7021	M6 M6	21	14 14	19 19	22 22	8	15 20
K0247.106X20	 스틸	오렌지 RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	20
K0247.1061X20 K0247.1062X20	스틸	고렌지 RAL 2004 시그널 녹색 RAL6032	M6	21	14	19	22	8	20
K0247.1002X20	 스틸	청색 RAL5017	M6	21	14	19	22	8	20
K0247.1065X20	 스틸	연한 회색 RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	20
K0247.1065X20	 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	20
K0247.1067X20	 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	20
K0247.106X25	 스틸	검회색 RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	25
K0247.1061X25	 스틸	오렌지 RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	25
K0247.1062X25	 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M6	21	14	19	22	8	25
K0247.1063X25	 스틸	청색 RAL5017	M6	21	14	19	22	8	25
K0247.1065X25	스틸	연한 회색 RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	25
K0247.1066X25	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	25
K0247.1067X25	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	25
K0247.106X30	스틸	검회색 RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	30
K0247.1061X30	스틸	오렌지 RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	30
K0247.1062X30	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M6	21	14	19	22	8	30
K0247.1063X30	스틸	청색 RAL5017	M6	21	14	19	22	8	30
K0247.1065X30	스틸	연한 회색 RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	30
K0247.1066X30	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	30





古寺 프각									
주문 번호	재질	색상 덮개	D	D1	D2	D3	Н	H1	L
K0247.1067X30	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	30
K0247.208X20	 스틸	검회색 RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	20
K0247.2081X20	스틸	오렌지 RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	20
K0247.2082X20	 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	20
K0247.2083X20	 스틸	청색 RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	20
K0247.2085X20	 스틸	연한 회색 RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	20
K0247.2086X20	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	20
K0247.2087X20	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	20
K0247.2087X25	 스틸	검회색 RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	25
K0247.2081X25	 스틸	오렌지 RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	25
K0247.2081X25	 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	25
K0247.2082X25	 스틸	청색 RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	25
K0247.2085X25	 스틸	연한 회색 RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	25
K0247.2083X23	 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	25
K0247.2080X25	 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	25
	스틸	검회색 RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	30
K0247.208X30	 스틸	오렌지 RAL 2004	M8	26	18	23	26		30
K0247.2081X30	스틸 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	30
K0247.2082X30								9,5	
K0247.2083X30	스틸	청색 RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	30
K0247.2085X30	스틸	연한 회색 RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	30
K0247.2086X30	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	30
K0247.2087X30	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	30
K0247.208X40	스틸	검회색 RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	40
K0247.2081X40	스틸	오렌지 RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	40
K0247.2082X40	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	40
K0247.2083X40	스틸	청색 RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	40
K0247.2085X40	스틸	연한 회색 RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	40
K0247.2086X40	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	40
K0247.2087X40	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	40
K0247.310X20	스틸	검회색 RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	20
K0247.3101X20	스틸	오렌지 RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	20
K0247.3102X20	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M10	34	22	31	36	13	20
K0247.3103X20	스틸	청색 RAL5017	M10	34	22	31	36	13	20
K0247.3105X20	스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	20
K0247.3106X20	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	20
K0247.3107X20	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	20
K0247.310X30	스틸	검회색 RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	30
K0247.3101X30	스틸	오렌지 RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	30
K0247.3102X30	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M10	34	22	31	36	13	30
K0247.3103X30	스틸	청색 RAL5017	M10	34	22	31	36	13	30
K0247.3105X30	스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	30
K0247.3106X30	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	30
K0247.3107X30	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	30
K0247.310X40	스틸	검회색 RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	40
K0247.3101X40	스틸	오렌지 RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	40
K0247.3102X40	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M10	34	22	31	36	13	40
K0247.3103X40	스틸	청색 RAL5017	M10	34	22	31	36	13	40
K0247.3105X40	스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	40
K0247.3106X40	 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	40
K0247.3107X40	 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	40
K0247.0105X10	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	10
K0247.0105X10	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	10
K0247.01051X10	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M5	21	14	19	22	8	10
K0247.01053X10	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M5	21	14	19	22	8	10
K0247.01055X10	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	10
	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	10
K0247.01056X10	스테인리스 스틸	한오등 필경 RAL 3020 밝은 노랑 RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	10
K0247.01057X10	스테인리스 스틸	금드 모형 RAL 1021 검회색 RAL 7021			14	19	22	8	12
K0247.0105X12			M5	21					
K0247.01051X12	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	12
K0247.01052X12	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M5	21	14	19	22	8	12
K0247.01053X12	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M5	21	14	19	22	8	12
K0247.01055X12	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	12





	ell T	111.11							
주문 번호	재질	색상 덮개	D	D1	D2	D3	Н	H1	L
K0247.01056X12	스테인리스 스틸	 신호등 빨강 RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	12
K0247.01050X12	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	12
K0247.0105X15	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	15
K0247.01051X15	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	15
K0247.01052X15	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M5	21	14	19	22	8	15
K0247.01053X15	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M5	21	14	19	22	8	15
K0247.01055X15	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	15
K0247.01056X15	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	15
K0247.01057X15	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	15
K0247.0105X20	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	20
K0247.01051X20	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	20
K0247.01052X20	스테인리스 스틸 스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032 청색 RAL5017	M5 M5	21 21	14 14	19 19	22 22	8	20
K0247.01053X20 K0247.01055X20	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	20
K0247.01055X20	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	20
K0247.01030X20	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	20
K0247.01057X25	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	25
K0247.01051X25	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	25
K0247.01052X25	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M5	21	14	19	22	8	25
K0247.01053X25	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M5	21	14	19	22	8	25
K0247.01055X25	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	25
K0247.01056X25	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	25
K0247.01057X25	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	25
K0247.0106X15	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	15
K0247.01061X15	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	15
K0247.01062X15	스테인리스 스틸 스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M6	21	14 14	19	22	8	15
K0247.01063X15	스테인리스 스틸	청색 RAL5017 연한 회색 RAL 7035	M6 M6	21 21	14	19 19	22 22	8	15 15
K0247.01065X15 K0247.01066X15	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	15
K0247.010667X15	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	15
K0247.01067X13	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	20
K0247.01061X20	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	20
K0247.01062X20	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M6	21	14	19	22	8	20
K0247.01063X20	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M6	21	14	19	22	8	20
K0247.01065X20	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	20
K0247.01066X20	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	20
K0247.01067X20	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	20
K0247.0106X25	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	25
K0247.01061X25	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M6	21	14	19	22		25
K0247.01062X25	스테인리스 스틸 스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032 청색 RAL5017	M6 M6	21 21	14 14	19 19	22 22	8	25 25
K0247.01063X25 K0247.01065X25	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	25
K0247.01063X23	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	25
K0247.01066X25	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	25
K0247.01067X25	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	30
K0247.01061X30	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	30
K0247.01062X30	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M6	21	14	19	22	8	30
K0247.01063X30	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M6	21	14	19	22	8	30
K0247.01065X30	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	30
K0247.01066X30	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	30
K0247.01067X30	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	30
K0247.0208X20	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	20
K0247.02081X20	스테인리스 스틸 스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004 시그널 녹색 RAL6032	M8 M8	26 26	18 18	23 23	26 26	9,5 9,5	20
K0247.02082X20 K0247.02083X20	스테인리스 스틸	지그일 녹색 RAL5032 청색 RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	20
K0247.02085X20 K0247.02085X20	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	20
K0247.02085X20 K0247.02086X20	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	20
K0247.02080X20	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	20
K0247.0208X25	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	25
K0247.02081X25	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	25
K0247.02082X25	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	25
K0247.02083X25	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	25





주문 번호	재질	색상 덮개	D	D1	D2	D3	Н	H1	L
K0247.02085X25	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	25
K0247.02086X25	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	25
K0247.02087X25	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	25
K0247.0208X30	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	30
K0247.02081X30	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	30
K0247.02082X30	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	30
K0247.02083X30	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	30
K0247.02085X30	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	30
K0247.02086X30	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	30
K0247.02087X30	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	30
K0247.0208X40	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	40
K0247.02081X40	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	40
K0247.02082X40	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	40
K0247.02083X40	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	40
K0247.02085X40	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	40
K0247.02086X40	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	40
K0247.02087X40	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	40
K0247.0310X20	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	20
K0247.03101X20	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	20
K0247.03102X20	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M10	34	22	31	36	13	20
K0247.03103X20	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M10	34	22	31	36	13	20
K0247.03105X20	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	20
K0247.03106X20	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	20
K0247.03107X20	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	20
K0247.0310X30	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	30
K0247.03101X30	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	30
K0247.03102X30	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M10	34	22	31	36	13	30
K0247.03103X30	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M10	34	22	31	36	13	30
K0247.03105X30	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	30
K0247.03106X30	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	30
K0247.03107X30	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	30
K0247.0310X40	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	40
K0247.03101X40	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	40
K0247.03102X40	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M10	34	22	31	36	13	40
K0247.03103X40	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M10	34	22	31	36	13	40
K0247.03105X40	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	40
K0247.03106X40	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	40
K0247.03107X40	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	40