


편심 레버, 알루미늄, 암나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔

품목 설명/제품 이미지



product
design
award

설명

재질:

핸들, 캐스팅 알루미늄 EN AC 46200
스러스트 와셔, 합성수지 PA 66 GF 35-X 유리 섬유 강화
킹 핀, 스테인레스 스틸 1.4305.
와셔, 스틸, 강도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:


핸들, 미세 입자로 파우더 코팅, 검정색 또는 적색 RAL 3003.
스러스트 와셔, 검정색.
힌지 핀, 블랭크. 와셔, 청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.

정보:

플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.

편심 레버, 알루미늄, 암나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔

도면



품목 요약

주문 번호	구성품 재질	본체 색상	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	스트로크 S	클램핑력 F kN	손 힘 FH N
K0005.9501103	스틸	검정	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
K0005.9501104	스틸	검정	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
K0005.0501104	스틸	검정	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
K0005.0501105	스틸	검정	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
K0005.1501105	스틸	검정	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0005.1501106	스틸	검정	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0005.2501108	스틸	검정	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	8	350
K0005.9511103	스테인리스 스틸	검정	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
K0005.9511104	스테인리스 스틸	검정	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
K0005.0511104	스테인리스 스틸	검정	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
K0005.0511105	스테인리스 스틸	검정	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
K0005.1511105	스테인리스 스틸	검정	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0005.1511106	스테인리스 스틸	검정	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0005.2511108	스테인리스 스틸	검정	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	8	350
K0005.9501403	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
K0005.9501404	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
K0005.0501404	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
K0005.0501405	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
K0005.1501405	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0005.1501406	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0005.2501408	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	8	350
K0005.9511403	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
K0005.9511404	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
K0005.0511404	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
K0005.0511405	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
K0005.1511405	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0005.1511406	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0005.2511408	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	8	350

편심 레버, 알루미늄, 암나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와서

품목 요약
