

그립 볼

품목 설명/제품 이미지



검회색 RAL 7021	퓨어 오렌지 RAL 2004	신호 녹색 RAL 6032	트래픽 블루 RAL 5017
연한 회색 RAL 7035	신호등 빨강 RAL 3020	밝은 노랑 RAL 1021	

설명

재질:


열가소성, 검정회색.

스틸 부시/나사 볼트, 스틸 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:

청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.

도면



품목 요약

그립 볼

주문 번호	나사 종류	구성품 재질	색상 덮개	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	T
K0253.106	암나사	스틸	검회색 RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
K0253.1061	암나사	스틸	오렌지 RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
K0253.1062	암나사	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
K0253.1063	암나사	스틸	청색 RAL5017	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
K0253.1065	암나사	스틸	연한 회색 RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
K0253.1066	암나사	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
K0253.1067	암나사	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	-	10

그립 볼

품목 요약

주문 번호	나사 종류	구성품 재질	색상 덮개	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	T
K0253.208	암나사	스틸	검회색 RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
K0253.2081	암나사	스틸	오렌지 RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
K0253.2082	암나사	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
K0253.2083	암나사	스틸	청색 RAL5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
K0253.2085	암나사	스틸	연한 회색 RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
K0253.2086	암나사	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
K0253.2087	암나사	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
K0253.310	암나사	스틸	검회색 RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
K0253.3101	암나사	스틸	오렌지 RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
K0253.3102	암나사	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
K0253.3103	암나사	스틸	청색 RAL5017	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
K0253.3105	암나사	스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
K0253.3106	암나사	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
K0253.3107	암나사	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
K0253.410	암나사	스틸	검회색 RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
K0253.4101	암나사	스틸	오렌지 RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
K0253.4102	암나사	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
K0253.4103	암나사	스틸	청색 RAL5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
K0253.4105	암나사	스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
K0253.4106	암나사	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
K0253.4107	암나사	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
K0253.412	암나사	스틸	검회색 RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
K0253.4121	암나사	스틸	오렌지 RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
K0253.4122	암나사	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
K0253.4123	암나사	스틸	청색 RAL5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
K0253.4125	암나사	스틸	연한 회색 RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
K0253.4126	암나사	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
K0253.4127	암나사	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
K0253.0106	암나사	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
K0253.01061	암나사	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
K0253.01062	암나사	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
K0253.01063	암나사	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
K0253.01065	암나사	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
K0253.01066	암나사	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
K0253.01067	암나사	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
K0253.0208	암나사	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
K0253.02081	암나사	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
K0253.02082	암나사	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
K0253.02083	암나사	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
K0253.02085	암나사	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
K0253.02086	암나사	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
K0253.02087	암나사	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
K0253.0310	암나사	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
K0253.03101	암나사	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
K0253.03102	암나사	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
K0253.03103	암나사	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
K0253.03105	암나사	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
K0253.03106	암나사	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
K0253.03107	암나사	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
K0253.0410	암나사	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
K0253.04101	암나사	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
K0253.04102	암나사	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
K0253.04103	암나사	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
K0253.04105	암나사	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
K0253.04106	암나사	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
K0253.04107	암나사	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
K0253.0412	암나사	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
K0253.04121	암나사	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
K0253.04122	암나사	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
K0253.04123	암나사	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
K0253.04125	암나사	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
K0253.04126	암나사	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18

그립 볼

품목 요약

주문 번호	나사 종류	구성품 재질	색상 덮개	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	T
K0253.04127	암나사	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
K0253.106X15	수나사	스틸	검회색 RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	15	-
K0253.1061X15	수나사	스틸	오렌지 RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	15	-
K0253.1062X15	수나사	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M6	25	12	17	25	3	2	15	-
K0253.1063X15	수나사	스틸	청색 RAL5017	M6	25	12	17	25	3	2	15	-
K0253.1065X15	수나사	스틸	연한 회색 RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	15	10
K0253.1066X15	수나사	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	15	10
K0253.1067X15	수나사	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	15	10
K0253.106X20	수나사	스틸	검회색 RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	20	-
K0253.1061X20	수나사	스틸	오렌지 RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	20	-
K0253.1062X20	수나사	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M6	25	12	17	25	3	2	20	-
K0253.1063X20	수나사	스틸	청색 RAL5017	M6	25	12	17	25	3	2	20	-
K0253.1065X20	수나사	스틸	연한 회색 RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	20	10
K0253.1066X20	수나사	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	20	10
K0253.1067X20	수나사	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	20	10
K0253.106X25	수나사	스틸	검회색 RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	25	-
K0253.1061X25	수나사	스틸	오렌지 RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	25	-
K0253.1062X25	수나사	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M6	25	12	17	25	3	2	25	-
K0253.1063X25	수나사	스틸	청색 RAL5017	M6	25	12	17	25	3	2	25	-
K0253.1065X25	수나사	스틸	연한 회색 RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	25	10
K0253.1066X25	수나사	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	25	10
K0253.1067X25	수나사	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	25	10
K0253.106X30	수나사	스틸	검회색 RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	30	-
K0253.1061X30	수나사	스틸	오렌지 RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	30	-
K0253.1062X30	수나사	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M6	25	12	17	25	3	2	30	-
K0253.1063X30	수나사	스틸	청색 RAL5017	M6	25	12	17	25	3	2	30	-
K0253.1065X30	수나사	스틸	연한 회색 RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	30	10
K0253.1066X30	수나사	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	30	10
K0253.1067X30	수나사	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	30	10
K0253.208X20	수나사	스틸	검회색 RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
K0253.2081X20	수나사	스틸	오렌지 RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
K0253.2082X20	수나사	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
K0253.2083X20	수나사	스틸	청색 RAL5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
K0253.2085X20	수나사	스틸	연한 회색 RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
K0253.2086X20	수나사	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
K0253.2087X20	수나사	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
K0253.208X25	수나사	스틸	검회색 RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
K0253.2081X25	수나사	스틸	오렌지 RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
K0253.2082X25	수나사	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
K0253.2083X25	수나사	스틸	청색 RAL5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
K0253.2085X25	수나사	스틸	연한 회색 RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
K0253.2086X25	수나사	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
K0253.2087X25	수나사	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
K0253.208X30	수나사	스틸	검회색 RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
K0253.2081X30	수나사	스틸	오렌지 RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
K0253.2082X30	수나사	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
K0253.2083X30	수나사	스틸	청색 RAL5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
K0253.2085X30	수나사	스틸	연한 회색 RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
K0253.2086X30	수나사	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
K0253.2087X30	수나사	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
K0253.208X40	수나사	스틸	검회색 RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
K0253.2081X40	수나사	스틸	오렌지 RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
K0253.2082X40	수나사	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
K0253.2083X40	수나사	스틸	청색 RAL5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
K0253.2085X40	수나사	스틸	연한 회색 RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
K0253.2086X40	수나사	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
K0253.2087X40	수나사	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
K0253.310X20	수나사	스틸	검회색 RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	20	-
K0253.3101X20	수나사	스틸	오렌지 RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	20	-
K0253.3102X20	수나사	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M10	40	19	23	41	4	3	20	-
K0253.3103X20	수나사	스틸	청색 RAL5017	M10	40	19	23	41	4	3	20	-
K0253.3105X20	수나사	스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	20	14

그립 볼

품목 요약

주문 번호	나사 종류	구성품 재질	색상 덮개	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	T
K0253.3106X20	수나사	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	20	14
K0253.3107X20	수나사	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	20	14
K0253.310X30	수나사	스틸	검회색 RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	30	-
K0253.3101X30	수나사	스틸	오렌지 RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	30	-
K0253.3102X30	수나사	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M10	40	19	23	41	4	3	30	-
K0253.3103X30	수나사	스틸	청색 RAL5017	M10	40	19	23	41	4	3	30	-
K0253.3105X30	수나사	스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	30	14
K0253.3106X30	수나사	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	30	14
K0253.3107X30	수나사	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	30	14
K0253.310X40	수나사	스틸	검회색 RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	40	-
K0253.3101X40	수나사	스틸	오렌지 RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	40	-
K0253.3102X40	수나사	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M10	40	19	23	41	4	3	40	-
K0253.3103X40	수나사	스틸	청색 RAL5017	M10	40	19	23	41	4	3	40	-
K0253.3105X40	수나사	스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	40	14
K0253.3106X40	수나사	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	40	14
K0253.3107X40	수나사	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	40	14
K0253.410X20	수나사	스틸	검회색 RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
K0253.4101X20	수나사	스틸	오렌지 RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
K0253.4102X20	수나사	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
K0253.4103X20	수나사	스틸	청색 RAL5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
K0253.4105X20	수나사	스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
K0253.4106X20	수나사	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
K0253.4107X20	수나사	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
K0253.410X30	수나사	스틸	검회색 RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
K0253.4101X30	수나사	스틸	오렌지 RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
K0253.4102X30	수나사	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
K0253.4103X30	수나사	스틸	청색 RAL5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
K0253.4105X30	수나사	스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	14
K0253.4106X30	수나사	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	14
K0253.4107X30	수나사	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	14
K0253.410X40	수나사	스틸	검회색 RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
K0253.4101X40	수나사	스틸	오렌지 RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
K0253.4102X40	수나사	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
K0253.4103X40	수나사	스틸	청색 RAL5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
K0253.4105X40	수나사	스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
K0253.4106X40	수나사	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
K0253.4107X40	수나사	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
K0253.412X20	수나사	스틸	검회색 RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
K0253.4121X20	수나사	스틸	오렌지 RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
K0253.4122X20	수나사	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
K0253.4123X20	수나사	스틸	청색 RAL5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
K0253.4125X20	수나사	스틸	연한 회색 RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	18
K0253.4126X20	수나사	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	18
K0253.4127X20	수나사	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	18
K0253.412X30	수나사	스틸	검회색 RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
K0253.4121X30	수나사	스틸	오렌지 RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
K0253.4122X30	수나사	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
K0253.4123X30	수나사	스틸	청색 RAL5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
K0253.4125X30	수나사	스틸	연한 회색 RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
K0253.4126X30	수나사	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
K0253.4127X30	수나사	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
K0253.412X40	수나사	스틸	검회색 RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
K0253.4121X40	수나사	스틸	오렌지 RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
K0253.4122X40	수나사	스틸	시그널 녹색 RAL6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
K0253.4123X40	수나사	스틸	청색 RAL5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
K0253.4125X40	수나사	스틸	연한 회색 RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	18
K0253.4126X40	수나사	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	18
K0253.4127X40	수나사	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	18
K0253.0106X15	수나사	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	15	-
K0253.01061X15	수나사	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	15	-
K0253.01062X15	수나사	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M6	25	12	17	25	3	2	15	-
K0253.01063X15	수나사	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M6	25	12	17	25	3	2	15	-

그립 볼

품목 요약

주문 번호	나사 종류	구성품 재질	색상 덮개	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	T
K0253.01065X15	수나사	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	15	10
K0253.01066X15	수나사	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	15	10
K0253.01067X15	수나사	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	15	10
K0253.0106X20	수나사	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	20	-
K0253.01061X20	수나사	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	20	-
K0253.01062X20	수나사	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M6	25	12	17	25	3	2	20	-
K0253.01063X20	수나사	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M6	25	12	17	25	3	2	20	-
K0253.01065X20	수나사	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	20	10
K0253.01066X20	수나사	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	20	10
K0253.01067X20	수나사	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	20	10
K0253.0106X25	수나사	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	25	-
K0253.01061X25	수나사	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	25	-
K0253.01062X25	수나사	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M6	25	12	17	25	3	2	25	-
K0253.01063X25	수나사	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M6	25	12	17	25	3	2	25	-
K0253.01065X25	수나사	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	25	10
K0253.01066X25	수나사	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	25	10
K0253.01067X25	수나사	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	25	10
K0253.0106X30	수나사	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	30	-
K0253.01061X30	수나사	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	30	-
K0253.01062X30	수나사	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M6	25	12	17	25	3	2	30	-
K0253.01063X30	수나사	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M6	25	12	17	25	3	2	30	-
K0253.01065X30	수나사	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	30	10
K0253.01066X30	수나사	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	30	10
K0253.01067X30	수나사	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	30	10
K0253.0208X20	수나사	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
K0253.02081X20	수나사	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
K0253.02082X20	수나사	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
K0253.02083X20	수나사	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
K0253.02085X20	수나사	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
K0253.02086X20	수나사	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
K0253.02087X20	수나사	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
K0253.0208X25	수나사	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
K0253.02081X25	수나사	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
K0253.02082X25	수나사	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
K0253.02083X25	수나사	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
K0253.02085X25	수나사	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
K0253.02086X25	수나사	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
K0253.02087X25	수나사	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
K0253.0208X30	수나사	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
K0253.02081X30	수나사	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
K0253.02082X30	수나사	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
K0253.02083X30	수나사	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
K0253.02085X30	수나사	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
K0253.02086X30	수나사	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
K0253.02087X30	수나사	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
K0253.0208X40	수나사	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
K0253.02081X40	수나사	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
K0253.02082X40	수나사	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
K0253.02083X40	수나사	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
K0253.02085X40	수나사	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
K0253.02086X40	수나사	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
K0253.02087X40	수나사	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
K0253.0310X20	수나사	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	20	-
K0253.03101X20	수나사	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	20	-
K0253.03102X20	수나사	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M10	40	19	23	41	4	3	20	-
K0253.03103X20	수나사	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M10	40	19	23	41	4	3	20	-
K0253.03105X20	수나사	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	20	14
K0253.03106X20	수나사	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	20	14
K0253.03107X20	수나사	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	20	14
K0253.0310X30	수나사	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	30	-
K0253.03101X30	수나사	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	30	-
K0253.03102X30	수나사	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M10	40	19	23	41	4	3	30	-

그립 볼

품목 요약

주문 번호	나사 종류	구성품 재질	색상 덮개	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	T
K0253.03103X30	수나사	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M10	40	19	23	41	4	3	30	-
K0253.03105X30	수나사	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	30	14
K0253.03106X30	수나사	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	30	14
K0253.03107X30	수나사	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	30	14
K0253.0310X40	수나사	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	40	-
K0253.03101X40	수나사	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	40	-
K0253.03102X40	수나사	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M10	40	19	23	41	4	3	40	-
K0253.03103X40	수나사	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M10	40	19	23	41	4	3	40	-
K0253.03105X40	수나사	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	40	14
K0253.03106X40	수나사	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	40	14
K0253.03107X40	수나사	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	40	14
K0253.0410X20	수나사	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
K0253.04101X20	수나사	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
K0253.04102X20	수나사	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
K0253.04103X20	수나사	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
K0253.04105X20	수나사	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
K0253.04106X20	수나사	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
K0253.04107X20	수나사	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
K0253.0410X30	수나사	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
K0253.04101X30	수나사	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
K0253.04102X30	수나사	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
K0253.04103X30	수나사	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
K0253.04105X30	수나사	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	14
K0253.04106X30	수나사	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	14
K0253.04107X30	수나사	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	14
K0253.0410X40	수나사	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
K0253.04101X40	수나사	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
K0253.04102X40	수나사	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
K0253.04103X40	수나사	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
K0253.04105X40	수나사	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
K0253.04106X40	수나사	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
K0253.04107X40	수나사	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
K0253.0412X20	수나사	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
K0253.04121X20	수나사	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
K0253.04122X20	수나사	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
K0253.04123X20	수나사	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
K0253.04125X20	수나사	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	18
K0253.04126X20	수나사	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	18
K0253.04127X20	수나사	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	18
K0253.0412X30	수나사	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
K0253.04121X30	수나사	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
K0253.04122X30	수나사	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
K0253.04123X30	수나사	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
K0253.04125X30	수나사	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
K0253.04126X30	수나사	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
K0253.04127X30	수나사	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
K0253.0412X40	수나사	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
K0253.04121X40	수나사	스테인리스 스틸	오렌지 RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
K0253.04122X40	수나사	스테인리스 스틸	시그널 녹색 RAL6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
K0253.04123X40	수나사	스테인리스 스틸	청색 RAL5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
K0253.04125X40	수나사	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	18
K0253.04126X40	수나사	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	18
K0253.04127X40	수나사	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	18