

암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

그립 레버, 아연 다이캐스팅 톱니 링이 있는 유리섬유 강화 플라스틱 소재.

스틸 부품, 경도 등급 5.8.

표면 마무리:

검정 산화 스틸 부품.

요청 시:

기타 암나사 및 특수 설계 버전.

다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트

품목 설명/제품 이미지




암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트

품목 설명/제품 이미지

들어올려
잠금 해제



도면



품목 요약

암나사 및 플라스틱 그립 장착 클램프 레버

암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트

품목 요약

주문 번호	본체 색상	본체 재질	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K0269.1041	검회색 RAL 7021	플라스틱	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1042	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.10416	밝은 노랑 RAL 1021	플라스틱	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.10484	신호등 빨강 RAL 3020	플라스틱	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.10486	시그널 녹색 RAL 6032	플라스틱	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.10487	신호등 파랑 RAL 5017	플라스틱	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.10488	연한 회색 RAL 7035	플라스틱	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1051	검회색 RAL 7021	플라스틱	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1052	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.10516	밝은 노랑 RAL 1021	플라스틱	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.10584	신호등 빨강 RAL 3020	플라스틱	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.10586	시그널 녹색 RAL 6032	플라스틱	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.10587	신호등 파랑 RAL 5017	플라스틱	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.10588	연한 회색 RAL 7035	플라스틱	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1061	검회색 RAL 7021	플라스틱	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1062	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.10616	밝은 노랑 RAL 1021	플라스틱	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.10684	신호등 빨강 RAL 3020	플라스틱	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.10686	시그널 녹색 RAL 6032	플라스틱	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.10687	신호등 파랑 RAL 5017	플라스틱	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.10688	연한 회색 RAL 7035	플라스틱	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.2061	검회색 RAL 7021	플라스틱	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.2062	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.20616	밝은 노랑 RAL 1021	플라스틱	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.20684	신호등 빨강 RAL 3020	플라스틱	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.20686	시그널 녹색 RAL 6032	플라스틱	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.20687	신호등 파랑 RAL 5017	플라스틱	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.20688	연한 회색 RAL 7035	플라스틱	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.2081	검회색 RAL 7021	플라스틱	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.2082	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.20816	밝은 노랑 RAL 1021	플라스틱	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.20884	신호등 빨강 RAL 3020	플라스틱	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.20886	시그널 녹색 RAL 6032	플라스틱	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.20887	신호등 파랑 RAL 5017	플라스틱	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.20888	연한 회색 RAL 7035	플라스틱	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.3081	검회색 RAL 7021	플라스틱	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.3082	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.30816	밝은 노랑 RAL 1021	플라스틱	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.30884	신호등 빨강 RAL 3020	플라스틱	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.30886	시그널 녹색 RAL 6032	플라스틱	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.30887	신호등 파랑 RAL 5017	플라스틱	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.30888	연한 회색 RAL 7035	플라스틱	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.3101	검회색 RAL 7021	플라스틱	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.3102	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.31016	밝은 노랑 RAL 1021	플라스틱	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.31084	신호등 빨강 RAL 3020	플라스틱	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.31086	시그널 녹색 RAL 6032	플라스틱	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.31087	신호등 파랑 RAL 5017	플라스틱	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.31088	연한 회색 RAL 7035	플라스틱	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.4101	검회색 RAL 7021	플라스틱	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.4102	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.41016	밝은 노랑 RAL 1021	플라스틱	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.41084	신호등 빨강 RAL 3020	플라스틱	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.41086	시그널 녹색 RAL 6032	플라스틱	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.41087	신호등 파랑 RAL 5017	플라스틱	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.41088	연한 회색 RAL 7035	플라스틱	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.4121	검회색 RAL 7021	플라스틱	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.4122	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.41216	밝은 노랑 RAL 1021	플라스틱	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.41284	신호등 빨강 RAL 3020	플라스틱	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.41286	시그널 녹색 RAL 6032	플라스틱	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.41287	신호등 파랑 RAL 5017	플라스틱	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24

암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트

품목 요약

주문 번호	본체 색상	본체 재질	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K0269.41288	연한 회색 RAL 7035	플라스틱	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.5121	검회색 RAL 7021	플라스틱	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.5122	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.51216	밝은 노랑 RAL 1021	플라스틱	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.51284	신호등 빨강 RAL 3020	플라스틱	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.51286	시그널 녹색 RAL 6032	플라스틱	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.51287	신호등 파랑 RAL 5017	플라스틱	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.51288	연한 회색 RAL 7035	플라스틱	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.5161	검회색 RAL 7021	플라스틱	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.5162	퓨어 오렌지 RAL 2004	플라스틱	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.51616	밝은 노랑 RAL 1021	플라스틱	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.51684	신호등 빨강 RAL 3020	플라스틱	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.51686	시그널 녹색 RAL 6032	플라스틱	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.51687	신호등 파랑 RAL 5017	플라스틱	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.51688	연한 회색 RAL 7035	플라스틱	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26