

## 힌지, 강판 또는 스테인리스 강판

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

##### 재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.

##### 표면 마무리:

스틸: 아연 도금.

스테인리스 스틸: 자연적 마무리


##### 정보:

롤 모양의 경첩 버전.

핀이 리벳됨.

나사 구멍이 아래로 내려옴.

### 도면



# 힌지, 강판 또는 스테인리스 강판

## 품목 요약

### 힌지, 강판 또는 스테인리스 강판

주문 번호	재질	타입	A1	A2	A3	A4	A	B	B2	B3	D	S
K1082.04201212	스틸	A	8,5	8,5	-	-	40	40	25	7,5	4	1
K1082.04301515	스틸	B	15	15	8	8	60	60	22,5	7,5	4,5	1,5
K1082.104201212	스테인레스 스틸 A2	A	8,5	8,5	-	-	40	40	25	7,5	4	1
K1082.104251414	스테인레스 스틸 A2	B	11	11	8	8	50	50	18	7	4,5	1,25
K1082.104301515	스테인레스 스틸 A2	B	15	15	8	8	60	60	22,5	7,5	4,5	1,5
K1082.105401515	스테인레스 스틸 A2	B	25,3	25,3	12	12	80	80	30	10	5,2	1,5