

수나사 플랫 네벌 모양 그립

품목 설명/제품 이미지



설명

재질, 표면 마무리:

기본 몸체 열가소성, 경성, 검정색. 코팅 열가소성, 연성, 검정색.
수나사 스틸 경도 등급 5.8 아연 도금.


정보:

SYMPA TOUCH 플랫 네벌 모양 그립은 암,
수나사가 있는 5 종 크기로 공급 가능함.

요청 시:

기타 수나사, 스크류 길이, 스타일 및 색상.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D2	H	H1	L
K0278.3506X15	L	M6	35,5	14,2	15,5	2,8	15
K0278.3506X20	L	M6	35,5	14,2	15,5	2,8	20
K0278.3506X25	L	M6	35,5	14,2	15,5	2,8	25
K0278.3506X35	L	M6	35,5	14,2	15,5	2,8	35
K0278.4406X15	L	M6	44,5	17,5	19,3	3,3	15
K0278.4406X20	L	M6	44,5	17,5	19,3	3,3	20
K0278.4406X25	L	M6	44,5	17,5	19,3	3,3	25
K0278.4406X35	L	M6	44,5	17,5	19,3	3,3	35
K0278.4408X16	L	M8	44,5	17,5	19,3	3,3	16

수나사 플랫 네벌 모양 그립

품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D2	H	H1	L
K0278.4408X25	L	M8	44,5	17,5	19,3	3,3	25
K0278.4408X35	L	M8	44,5	17,5	19,3	3,3	35
K0278.4410X20	L	M10	44,5	17,5	19,3	3,3	20
K0278.4410X30	L	M10	44,5	17,5	19,3	3,3	30
K0278.4410X40	L	M10	44,5	17,5	19,3	3,3	40
K0278.4410X50	L	M10	44,5	17,5	19,3	3,3	50
K0278.5006X15	L	M6	50,8	23,6	22,1	3,8	15
K0278.5006X20	L	M6	50,8	23,6	22,1	3,8	20
K0278.5006X25	L	M6	50,8	23,6	22,1	3,8	25
K0278.5006X35	L	M6	50,8	23,6	22,1	3,8	35
K0278.5008X16	L	M8	50,8	23,6	22,1	3,8	16
K0278.5008X25	L	M8	50,8	23,6	22,1	3,8	25
K0278.5008X35	L	M8	50,8	23,6	22,1	3,8	35
K0278.5010X30	L	M10	50,8	23,6	22,1	3,8	30
K0278.5010X40	L	M10	50,8	23,6	22,1	3,8	40
K0278.5010X50	L	M10	50,8	23,6	22,1	3,8	50
K0278.6306X15	L	M6	63,5	31,7	27,7	4,6	15
K0278.6306X20	L	M6	63,5	31,7	27,7	4,6	20
K0278.6306X25	L	M6	63,5	31,7	27,7	4,6	25
K0278.6306X35	L	M6	63,5	31,7	27,7	4,6	35
K0278.6308X16	L	M8	63,5	31,7	27,7	4,6	16
K0278.6308X25	L	M8	63,5	31,7	27,7	4,6	25
K0278.6308X35	L	M8	63,5	31,7	27,7	4,6	35
K0278.6310X30	L	M10	63,5	31,7	27,7	4,6	30
K0278.6310X40	L	M10	63,5	31,7	27,7	4,6	40
K0278.6310X50	L	M10	63,5	31,7	27,7	4,6	50
K0278.7608X16	L	M8	76,2	38,1	33,3	5,6	16
K0278.7608X25	L	M8	76,2	38,1	33,3	5,6	25
K0278.7608X35	L	M8	76,2	38,1	33,3	5,6	35
K0278.7610X30	L	M10	76,2	38,1	33,3	5,6	30
K0278.7610X40	L	M10	76,2	38,1	33,3	5,6	40
K0278.7610X50	L	M10	76,2	38,1	33,3	5,6	50