

O 링 토글 로케이터, 타입 K

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
단강 몸체.
POM 볼.

표면 마무리:
몸체 열처리.
POM 볼, 흰색.


정보:
토글 로케이터는 가공, 미가공 공작물의 지탱과 클램핑을 위해 사용함.
이에 있어 토글 로케이터는 장치 및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고 플런저로 작용함.

볼 회전 안전.

장점:
내장된 O 링은 볼을 지탱하고 오염 및 외부 물질의 침입을 방지함.
이를 통해 정상적인 운동이 보장됨.

그림

타입 K
POM 볼 플랫폼형, 페이스



품목 요약

주문 번호	타입	D1	D2	D3	L	L1	볼-Ø	부하 max. kN (정적 부하)
K0284.704X012	K	10	6	M4	12	4,5	7	2
K0284.704X025	K	10	6	M4	25	12	7	2
K0284.705X016	K	13	8,5	M5	16	5	10	4
K0284.705X025	K	13	8,5	M5	25	12	10	4