

# 토글 로케이터, 조절형, O링과 육각 소켓, 타입 K, POM 볼 플랫형

품목 설명/제품 이미지



## 설명

**재질:**  
단강 몸체.  
볼 타입 K POM.



**표면 마무리:**  
몸체 열처리.  
POM 볼, 흰색.

**정보:**  
토글 로케이터는 공작물의 지탱과 클램핑을 위해 사용함. 이에 있어 토글 로케이터는 장치 및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고 플런저로 작용함.

볼 회전 안전.

**장점:**  
내장된 O 링은 볼을 지탱하고 오염 및 외부 물질의 침입을 방지함.  
이를 통해 정상적인 운동이 보장됨.  
육각 소켓은 관통 홀에서 쉬운 조절과 위치 지정을 가능하게 함.

도면



## 토글 로케이터, 조절형, O링과 육각 소켓, 타입 K, POM 볼 플랫폼형

### 품목 요약

주문 번호	타입	B	D2	D3	H1	SW1	볼-Ø	부하 max. kN (정적 부하)
K0290.712X025	K	25	M12	6	1,5	6	7	2
K0290.712X035	K	35	M12	6	1,5	6	7	2
K0290.712X050	K	50	M12	6	1,5	6	7	2
K0290.716X025	K	25	M16	8,5	1,5	8	10	4
K0290.716X035	K	35	M16	8,5	1,5	8	10	4
K0290.716X050	K	50	M16	8,5	1,5	8	10	4