

# 토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트 및 육각 소켓, 타입 C, 스틸 인서트 플랫폼 품목 설명/제품 이미지



## 설명

### 재질:

몸체, 단강  
볼, 내부식성 내산성 스틸

### 이용:

타입 C 톨 스틸

### 표면 마무리:

열처리/검정 산화 몸체.

볼 경화, 및 블랭크.

### 이용:

타입 C 경화 및 검정 산화 처리.

### 정보:

토글 로케이터는 가공, 미가공 공작물의 지탱과 클램핑을 위해 사용함.  
이에 있어 토글 로케이터는 장치 및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지  
탱 장치, 그리고 플런저로 작용함.

볼은 하우스에서 소켓 헤드 스크류를 가볍게 눌러 분리할 수 있음.

볼 회전 안전.

### 장점:


인서트 교체 가능으로 인한 높은 경제성.

내장된 O 링은 볼을 지탱하고 오염 및

외부 물질의 침입을 방지함.

이를 통해 정상적인 운동이 보장됨.

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트 및 육각 소켓, 타입 C,  
스틸 인서트 플랫폼  
도면



품목 요약

O 링, 교환형 인서트 및 육각 소켓 조절형 토글 로케이터

| 주문 번호         | 타입 | B  | D2  | D3 | H1 | H2 | SW1 | 볼-Ø | 부하 max. kN<br>(정적 부하) | 주문 번호<br>스틸 인서트 |
|---------------|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----------------------|-----------------|
| K0291.120X030 | C  | 30 | M20 | 10 | 4  | 10 | 10  | 13  | 37                    | K0385.10108     |
| K0291.120X050 | C  | 50 | M20 | 10 | 4  | 10 | 10  | 13  | 37                    | K0385.10108     |
| K0291.120X070 | C  | 70 | M20 | 10 | 4  | 10 | 10  | 13  | 37                    | K0385.10108     |
| K0291.124X040 | C  | 40 | M24 | 12 | 4  | 10 | 10  | 15  | 55                    | K0385.12108     |
| K0291.124X080 | C  | 80 | M24 | 12 | 4  | 10 | 10  | 15  | 55                    | K0385.12108     |