

**토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트 및 육각 소켓, 타입 F,
그리퍼 플랫형, 세레이션 있음**
품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

단강 몸체.
볼 내부식성 내산성 스틸.

이용:

타입 F 톨 스틸

표면 마무리:

몸체, 열처리 및 검정 산화 처리
볼, 경화 및 블랭크

이용:

타입 F 경화 및 검정 산화 처리

정보:

토글 로케이터는 가공, 미가공 공작물의 지탱과 클램핑을 위해 사용함.
이에 있어 토글 로케이터는 장치 및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지
탱 장치, 그리고 플런저로 작용함.

볼은 하우징에서 소켓 헤드 스크류를 가볍게 눌러 분리할 수 있음.

볼 회전 안전.

장점:


인서트 교체 가능으로 인한 높은 경제성.

내장된 O 링은 볼을 지탱하고 오염 및

외부 물질의 침입을 방지함.

이를 통해 정상적인 운동이 보장됨.

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트 및 육각 소켓, 타입 F,
그리퍼 플랫형, 세레이션 있음
도면



품목 요약

주문 번호	타입	B	D2	D3	H1	H2	SW1	볼-Ø	부하 max. kN (정적 부하)	주문 번호 그리퍼
K0291.320X030	F	30	M20	10	4	10	10	13	37	K0385.1010
K0291.320X050	F	50	M20	10	4	10	10	13	37	K0385.1010
K0291.320X070	F	70	M20	10	4	10	10	13	37	K0385.1010
K0291.324X040	F	40	M24	12	4	10	10	15	55	K0385.1210
K0291.324X080	F	80	M24	12	4	10	10	15	55	K0385.1210