


클램핑 조우 세트**품목 설명/제품 이미지****설명**

재질:
단강.

표면 마무리:
검정 산화.

공급 내역:

형태 A

K1008.0012

클램프 M12 4개

육각 머리 나사 M12x55 강도 등급 12.9 4개

M12용 그립용 디스크 4개

K1008.0016

클램프 M16 4개

육각 머리 나사 M16x60 강도 등급 12.9

M16용 그립용 디스크 4개

형태 B

K1008.1412

클램프 M12 4개

육각 머리 나사 M12x55 강도 등급 12.9 4개

M12용 그립용 디스크 4개

T-슬롯용 너트 4개 너트 크기 14

슬롯 가이드 2개

소켓 헤드 스크류 M6x12 2개

K1008.1816

클램프 M16 4개

육각 머리 나사 M16x60 강도 등급 12.9 4개

M16용 그립용 디스크 4개


T-슬롯용 너트 4개, 슬롯 크기 18

슬롯 가이드 2개

소켓 헤드 스크류 M6x12 2개

클램핑 조우 세트

도면



품목 요약

클램핑 조우 세트

주문 번호	타입	형태 타입	B	B1	B2	D	L	L1
K1008.0012	A	슬롯 너트 없음	40	12,8	-	M12	115	67,2
K1008.0016	A	슬롯 너트 없음	40	16,8	-	M16	115	67,2
K1008.1412	B	슬롯 너트 있음	40	12,8	13,5	M12	115	67,2
K1008.1816	B	슬롯 너트 있음	40	16,8	17,5	M16	115	67,2