

육각 소켓 볼 스프링 플런저, 긴 타입, 표준 탄성

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
슬리브 스틸 경도 등급 5.8.
스틸 볼.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.

표면 마무리:
검정 산화. 불 경화.

도면



품목 요약

육각 소켓 볼 스프링 플런저, 긴 타입, 표준 탄성

주문 번호	D	D1	H	L	S	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0315.404	M4	2,5	0,8	16	2	4	10
K0315.405	M5	3	0,9	20	2,5	6	11
K0315.406	M6	3,5	1	25	3	9	13
K0315.408	M8	5	1,5	30	4	15	30
K0315.410	M10	6	2	35	5	20	40
K0315.412	M12	8	2,5	40	6	30	55
K0315.416	M16	10	3,5	45	8	65	125