

플라스틱 버섯형 그립, 연장된 잠금 핀과 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 패삭강.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀, 경화 1.4034.
잠금 핀, 경화되지 않음 1.4305.

버섯형 그립, 열가소성 수지.

표면 마무리:

스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검회색 RAL7021.


정보:

인덱스 플런저는 측면 힘에 의한 잠금 위치의
변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.
먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금
위치로 이동할 수 있음.

요청 시:

특수 설계 버전.

플라스틱 버섯형 그립, 연장된 잠금 핀과 카운터 너트가 있는 스틸
혹은 스테인레스 인덱스 플런저
도면



품목 요약

주문 번호	타입	구성품 색상	본체 재질	잠금 핀	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	스트로크 S	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0630.22903	B	검회색 RAL 7021	스틸	경화	3	M6x0,75	14	33	12	5	10	5	8	10	0,8	4,5	12
K0630.22004	B	검회색 RAL 7021	스틸	경화	4	M8x1	18	40,5	15	6	13	6	10	13	1	6	15
K0630.22105	B	검회색 RAL 7021	스틸	경화	5	M10x1	21	46,5	17	7	15	8	13	17	1,3	5	16
K0630.22206	B	검회색 RAL 7021	스틸	경화	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17	9	14	19	1,8	6	18
K0630.22308	B	검회색 RAL 7021	스틸	경화	8	M16x1,5	33	72	26	10	23	12	19	24	2,3	15	45
K0630.22410	B	검회색 RAL 7021	스틸	경화	10	M20x1,5	33	79	28	12	25	15	22	30	2,8	15	43
K0630.22412	B	검회색 RAL 7021	스틸	경화	12	M20x1,5	33	84	28	14	25	18	22	30	2,8	15	51
K0630.22516	B	검회색 RAL 7021	스틸	경화	16	M24x2	40	104	32	18	28	24	27	36	3,2	20	50
K0630.202903	B	검회색 RAL 7021	스테인레스 스틸	경화	3	M6x0,75	14	33	12	5	10	5	8	10	0,8	4,5	12
K0630.202004	B	검회색 RAL 7021	스테인레스 스틸	경화	4	M8x1	18	40,5	15	6	13	6	10	13	1	6	15
K0630.202105	B	검회색 RAL 7021	스테인레스 스틸	경화	5	M10x1	21	46,5	17	7	15	8	13	17	1,3	5	16
K0630.202206	B	검회색 RAL 7021	스테인레스 스틸	경화	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17	9	14	19	1,8	6	18
K0630.202308	B	검회색 RAL 7021	스테인레스 스틸	경화	8	M16x1,5	33	72	26	10	23	12	19	24	2,3	15	45
K0630.202410	B	검회색 RAL 7021	스테인레스 스틸	경화	10	M20x1,5	33	79	28	12	25	15	22	30	2,8	15	43
K0630.202412	B	검회색 RAL 7021	스테인레스 스틸	경화	12	M20x1,5	33	84	28	14	25	18	22	30	2,8	15	51
K0630.202516	B	검회색 RAL 7021	스테인레스 스틸	경화	16	M24x2	40	104	32	18	28	24	27	36	3,2	20	50
K0630.212903	B	검회색 RAL 7021	스테인레스 스틸	비경화	3	M6x0,75	14	33	12	5	10	5	8	10	0,8	4,5	12
K0630.212004	B	검회색 RAL 7021	스테인레스 스틸	비경화	4	M8x1	18	40,5	15	6	13	6	10	13	1	6	15
K0630.212105	B	검회색 RAL 7021	스테인레스 스틸	비경화	5	M10x1	21	46,5	17	7	15	8	13	17	1,3	5	16
K0630.212206	B	검회색 RAL 7021	스테인레스 스틸	비경화	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17	9	14	19	1,8	6	18
K0630.212308	B	검회색 RAL 7021	스테인레스 스틸	비경화	8	M16x1,5	33	72	26	10	23	12	19	24	2,3	15	45
K0630.212410	B	검회색 RAL 7021	스테인레스 스틸	비경화	10	M20x1,5	33	79	28	12	25	15	22	30	2,8	15	43
K0630.212412	B	검회색 RAL 7021	스테인레스 스틸	비경화	12	M20x1,5	33	84	28	14	25	18	22	30	2,8	15	51
K0630.212516	B	검회색 RAL 7021	스테인레스 스틸	비경화	16	M24x2	40	104	32	18	28	24	27	36	3,2	20	50