

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 짧은 사양, 잠금 너트 미포함, 카운터 너트 미포함
 품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 버전:

나사 슬리브 및 잠금 핀, 패삭강.

스테인리스 스틸 버전:

나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.

버섯형 그립, 열가소성 수지.

표면 마무리:

스틸 버전:

나사 슬리브, 검정 산화처리.

잠금 핀, 경화, 연마, 그리고 검정 산화처리.

스테인리스 스틸 버전:

나사 슬리브, 무광택 처리.


잠금 핀, 연마, 무광택 처리.

그립 레버, 검정회색 RAL7021 또는 트래픽 빨간색 RAL3020.

요청 시:

특수 설계 버전.

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플러저, 짧은 사양, 잠금 너트 미포함, 카운터 너트 미포함
도면



품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 몸체	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L2	스트로크 S	SW1	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0631.5903	A	스틸	경화	검회색 RAL 7021	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	4	10
K0631.5004	A	스틸	경화	검회색 RAL 7021	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	4	12
K0631.5105	A	스틸	경화	검회색 RAL 7021	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	5	12
K0631.5206	A	스틸	경화	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	14
K0631.5308	A	스틸	경화	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	14	28
K0631.5410	A	스틸	경화	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	2,8	15	32
K0631.590384	A	스틸	경화	신호등 빨강 RAL 3020	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	4	10
K0631.500484	A	스틸	경화	신호등 빨강 RAL 3020	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	4	12
K0631.510584	A	스틸	경화	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	5	12
K0631.520684	A	스틸	경화	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	14
K0631.530884	A	스틸	경화	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	14	28
K0631.541084	A	스틸	경화	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	2,8	15	32
K0631.15903	A	스테인레스 스틸	비경화	검회색 RAL 7021	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	4	10
K0631.15004	A	스테인레스 스틸	비경화	검회색 RAL 7021	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	4	12
K0631.15105	A	스테인레스 스틸	비경화	검회색 RAL 7021	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	5	12
K0631.15206	A	스테인레스 스틸	비경화	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	14
K0631.15308	A	스테인레스 스틸	비경화	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	14	28
K0631.15410	A	스테인레스 스틸	비경화	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	2,8	15	32
K0631.1590384	A	스테인레스 스틸	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	4	10
K0631.1500484	A	스테인레스 스틸	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	4	12
K0631.1510584	A	스테인레스 스틸	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	5	12
K0631.1520684	A	스테인레스 스틸	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	14

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플랜저, 짧은 사양, 잠금 너트 미포함, 카운터 너트 미포함
품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 몸체	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L2	스트로크 S	SW1	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0631.1530884	A	스테인레스 스틸	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	14	28
K0631.1541084	A	스테인레스 스틸	비경화	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	2,8	15	32