

수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인서트

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

아연다이캐스트로 된 톱니링과 유리섬유로 강화된 플라스틱으로 된 그립 레버.

스틸부품 스테인리스 스틸 1.4305.

버튼 플라스틱 (POM).

표면 마무리:

스틸 부품 검정색.

정보:

기본 색상:

클램핑 레버 - 흑회색, 푸시 버튼 - 신호등 빨강.

클램핑 레버 - 오렌지, 푸시 버튼 - 흑회색.

클램핑 레버 - 신호등 빨강, 푸시 버튼 - 흑회색.

$L \geq 60\text{mm}$ 인 경우 나사 길이는 60mm입니다.

요청 시:

기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.

다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

도면 설명:


1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753

수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인서트

품목 설명/제품 이미지



도면



품목 요약

해제 버튼이 달린 외부 나사 클램프 레버, 스테인리스 스틸로 된 철강 부품

주문 번호	본체 색상	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0270.71105X10	검회색 RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.71105X15	검회색 RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.71105X20	검회색 RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.71105X25	검회색 RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.72105X10	푸어 오렌지 RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.72105X15	푸어 오렌지 RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.72105X20	푸어 오렌지 RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.72105X25	푸어 오렌지 RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.73105X10	신호등 빨강 RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.73105X15	신호등 빨강 RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.73105X20	신호등 빨강 RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.73105X25	신호등 빨강 RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25

수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인서트 품목 요약

주문 번호	본체 색상	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0270.71106X10	검회색 RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.71106X15	검회색 RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.71106X20	검회색 RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.71106X25	검회색 RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.71106X30	검회색 RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0270.71106X40	검회색 RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0270.71106X50	검회색 RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0270.72106X10	푸어 오렌지 RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.72106X15	푸어 오렌지 RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.72106X20	푸어 오렌지 RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.72106X25	푸어 오렌지 RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.72106X30	푸어 오렌지 RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0270.72106X40	푸어 오렌지 RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0270.72106X50	푸어 오렌지 RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0270.73106X10	신호등 빨강 RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.73106X15	신호등 빨강 RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.73106X20	신호등 빨강 RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.73106X25	신호등 빨강 RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.73106X30	신호등 빨강 RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0270.73106X40	신호등 빨강 RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0270.73106X50	신호등 빨강 RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0270.71206X15	검회색 RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.71206X20	검회색 RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.71206X25	검회색 RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.71206X30	검회색 RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.71206X40	검회색 RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.71206X50	검회색 RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.71206X60	검회색 RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.72206X15	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.72206X20	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.72206X25	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.72206X30	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.72206X40	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.72206X50	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.72206X60	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.73206X15	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.73206X20	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.73206X25	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.73206X30	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.73206X40	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.73206X50	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.73206X60	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.71208X15	검회색 RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.71208X20	검회색 RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.71208X25	검회색 RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.71208X30	검회색 RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.71208X40	검회색 RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.71208X50	검회색 RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.71208X60	검회색 RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.72208X15	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.72208X20	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.72208X25	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.72208X30	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.72208X40	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.72208X50	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.72208X60	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.73208X15	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.73208X20	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.73208X25	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.73208X30	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.73208X40	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.73208X50	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50

수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인서트 품목 요약

주문 번호	본체 색상	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0270.73208X60	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.71210X20	검회색 RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.71210X25	검회색 RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.71210X30	검회색 RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.71210X40	검회색 RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.71210X50	검회색 RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.71210X60	검회색 RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.72210X20	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.72210X25	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.72210X30	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.72210X40	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.72210X50	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.72210X60	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.73210X20	신호등 빨강 RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.73210X25	신호등 빨강 RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.73210X30	신호등 빨강 RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.73210X40	신호등 빨강 RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.73210X50	신호등 빨강 RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.73210X60	신호등 빨강 RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.71308X20	검회색 RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.71308X25	검회색 RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.71308X30	검회색 RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.71308X40	검회색 RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.71308X50	검회색 RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.71308X60	검회색 RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.72308X20	푸어 오렌지 RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.72308X25	푸어 오렌지 RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.72308X30	푸어 오렌지 RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.72308X40	푸어 오렌지 RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.72308X50	푸어 오렌지 RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.72308X60	푸어 오렌지 RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.73308X20	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.73308X25	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.73308X30	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.73308X40	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.73308X50	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.73308X60	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.71310X20	검회색 RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.71310X25	검회색 RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.71310X30	검회색 RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.71310X40	검회색 RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.71310X50	검회색 RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.71310X60	검회색 RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.72310X20	푸어 오렌지 RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.72310X25	푸어 오렌지 RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.72310X30	푸어 오렌지 RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.72310X40	푸어 오렌지 RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.72310X50	푸어 오렌지 RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.72310X60	푸어 오렌지 RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.73310X20	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.73310X25	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.73310X30	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.73310X40	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.73310X50	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.73310X60	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.71412X25	검회색 RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0270.71412X30	검회색 RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0270.71412X40	검회색 RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0270.71412X50	검회색 RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0270.71412X60	검회색 RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0270.72412X25	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0270.72412X30	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30

수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인서트 품목 요약

주문 번호	본체 색상	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0270.72412X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0270.72412X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0270.72412X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0270.73412X25	신호등 빨강 RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0270.73412X30	신호등 빨강 RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0270.73412X40	신호등 빨강 RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0270.73412X50	신호등 빨강 RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0270.73412X60	신호등 빨강 RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0270.71516X30	검회색 RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0270.71516X40	검회색 RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0270.71516X50	검회색 RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0270.71516X60	검회색 RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0270.72516X30	퓨어 오렌지 RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0270.72516X40	퓨어 오렌지 RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0270.72516X50	퓨어 오렌지 RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0270.72516X60	퓨어 오렌지 RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0270.73516X30	신호등 빨강 RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0270.73516X40	신호등 빨강 RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0270.73516X50	신호등 빨강 RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0270.73516X60	신호등 빨강 RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60