


스테인레스 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스테인레스 인덱스 플러저

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

잠금 핀 경화:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4034.

잠금 핀 경화되지 않음:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4305.

버섯형 그립 1.4305, 미세 회전 처리.

표면 마무리:

소재, 잠금 핀 연마.

정보:

인덱스 플러저는 측면 힘에 의한 잠금 위치의 변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.
먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금 위치로 이동할 수 있음.
잠금 볼트를 조이기 위해 스크류 인 와셔를 공급할 수 있음. 나오게 한 버섯모양 노브 아래에서 밀어서 구동 핀이 슬롯으로 삽입되도록 함.

요청 시:


특수 설계 버전.

도면 설명:

타입 G: 잠금 너트 없음
타입 H: 잠금 너트 있음

1) 잠금 볼트 스크류 인 와셔 있음

도면



스테인레스 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스테인레스 인덱스 플런저

품목 요약

인덱스 플런저 스테인레스 스틸 플랜지 무

주문 번호	본체 재질	타입	표면 기본 몸체	D	D1	D2	L	L1	L2	스트로크 S	SW	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N	주문 번호 스크류 인 와셔
K0634.001903	스테인레스 스틸	G	경화	3	M6x0,75	14	34,5	17	14	3,5	-	0,8	4,5	10	K0344.99
K0634.001004	스테인레스 스틸	G	경화	4	M8x1	18	43	21	18	4	-	1	6	12	K0344.90
K0634.001105	스테인레스 스틸	G	경화	5	M10x1	21	50	24	21	5	-	1,3	5	12	K0344.91
K0634.001206	스테인레스 스틸	G	경화	6	M12x1,5	25	59	28	25	6	-	1,8	6	14	K0344.92
K0634.001308	스테인레스 스틸	G	경화	8	M16x1,5	33	77	36	33	8	-	2,3	15	35	K0344.93
K0634.001410	스테인레스 스틸	G	경화	10	M20x1,5	33	83	40	33	10	-	2,8	15	34	K0344.94
K0634.001412	스테인레스 스틸	G	경화	12	M20x1,5	33	87	42	33	12	-	2,8	15	39	K0344.94
K0634.001516	스테인레스 스틸	G	경화	16	M24x2	40	106	50	40	16	-	3,2	20	46	K0344.95
K0634.111903	스테인레스 스틸	G	비경화	3	M6x0,75	14	34,5	17	14	3,5	-	0,8	4,5	10	K0344.99
K0634.111004	스테인레스 스틸	G	비경화	4	M8x1	18	43	21	18	4	-	1	6	12	K0344.90
K0634.111105	스테인레스 스틸	G	비경화	5	M10x1	21	50	24	21	5	-	1,3	5	12	K0344.91
K0634.111206	스테인레스 스틸	G	비경화	6	M12x1,5	25	59	28	25	6	-	1,8	6	14	K0344.92
K0634.111308	스테인레스 스틸	G	비경화	8	M16x1,5	33	77	36	33	8	-	2,3	15	35	K0344.93
K0634.111410	스테인레스 스틸	G	비경화	10	M20x1,5	33	83	40	33	10	-	2,8	15	34	K0344.94
K0634.111412	스테인레스 스틸	G	비경화	12	M20x1,5	33	87	42	33	12	-	2,8	15	39	K0344.94
K0634.111516	스테인레스 스틸	G	비경화	16	M24x2	40	106	50	40	16	-	3,2	20	46	K0344.95
K0634.002903	스테인레스 스틸	H	경화	3	M6x0,75	14	34,5	17	14	3,5	10	0,8	4,5	10	K0344.99
K0634.002004	스테인레스 스틸	H	경화	4	M8x1	18	43	21	18	4	13	1	6	12	K0344.90
K0634.002105	스테인레스 스틸	H	경화	5	M10x1	21	50	24	21	5	17	1,3	5	12	K0344.91
K0634.002206	스테인레스 스틸	H	경화	6	M12x1,5	25	59	28	25	6	19	1,8	6	14	K0344.92
K0634.002308	스테인레스 스틸	H	경화	8	M16x1,5	33	77	36	33	8	24	2,3	15	35	K0344.93
K0634.002410	스테인레스 스틸	H	경화	10	M20x1,5	33	83	40	33	10	30	2,8	15	34	K0344.94
K0634.002412	스테인레스 스틸	H	경화	12	M20x1,5	33	87	42	33	12	30	2,8	15	39	K0344.94
K0634.002516	스테인레스 스틸	H	경화	16	M24x2	40	106	50	40	16	36	3,2	20	46	K0344.95
K0634.112903	스테인레스 스틸	H	비경화	3	M6x0,75	14	34,5	17	14	3,5	10	0,8	4,5	10	K0344.99
K0634.112004	스테인레스 스틸	H	비경화	4	M8x1	18	43	21	18	4	13	1	6	12	K0344.90
K0634.112105	스테인레스 스틸	H	비경화	5	M10x1	21	50	24	21	5	17	1,3	5	12	K0344.91
K0634.112206	스테인레스 스틸	H	비경화	6	M12x1,5	25	59	28	25	6	19	1,8	6	14	K0344.92
K0634.112308	스테인레스 스틸	H	비경화	8	M16x1,5	33	77	36	33	8	24	2,3	15	35	K0344.93
K0634.112410	스테인레스 스틸	H	비경화	10	M20x1,5	33	83	40	33	10	30	2,8	15	34	K0344.94
K0634.112412	스테인레스 스틸	H	비경화	12	M20x1,5	33	87	42	33	12	30	2,8	15	39	K0344.94
K0634.112516	스테인레스 스틸	H	비경화	16	M24x2	40	106	50	40	16	36	3,2	20	46	K0344.95