


**스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플랜지 미포함, 스테인레스 스틸
버섯형 그립 포함, 카운터 너트 미포함**
품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

잠금 핀 경화:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4034.

잠금 핀 경화 안 됨:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4305.

버섯 모양 노브 1.4305, 전해질 광택.

표면 마무리:

소재, 잠금 핀 연마.

정보:

인덱스 플런저는 측면 힘에 의한 잠금 위치의 변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.
먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금 위치로 이동할 수 있음.
잠금 볼트를 조이기 위해 스크류 인 와셔를 공급할 수 있음. 나오게 한 버섯모양 노브 아래에서 밀어서 구동 핀이 슬롯으로 삽입되도록 함.


요청 시:

특수 설계 버전.

액세서리:

스페이서 링 K0665.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.

스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플랜지 미포함, 스테인레스 스틸
버섯형 그립 포함, 카운터 너트 미포함
도면



품목 요약

주문 번호	본체 재질	타입	표면 기본 몸체	D	D1	D2	L	L1	L2	스트로크 S	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N	주문 번호 스크류 인 와서
K0634.001903	스테인레스 스틸	G	경화	3	M6x0,75	14	34,5	17	14	3,5	0,8	4,5	10	K0344.99
K0634.001004	스테인레스 스틸	G	경화	4	M8x1	18	43	21	18	4	1	6	12	K0344.90
K0634.001105	스테인레스 스틸	G	경화	5	M10x1	21	50	24	21	5	1,3	5	12	K0344.91
K0634.001206	스테인레스 스틸	G	경화	6	M12x1,5	25	59	28	25	6	1,8	6	14	K0344.92
K0634.001308	스테인레스 스틸	G	경화	8	M16x1,5	33	77	36	33	8	2,3	15	35	K0344.93
K0634.001410	스테인레스 스틸	G	경화	10	M20x1,5	33	83	40	33	10	2,8	15	34	K0344.94
K0634.001412	스테인레스 스틸	G	경화	12	M20x1,5	33	87	42	33	12	2,8	15	39	K0344.94
K0634.001516	스테인레스 스틸	G	경화	16	M24x2	40	106	50	40	16	3,2	20	46	K0344.95
K0634.111903	스테인레스 스틸	G	비경화	3	M6x0,75	14	34,5	17	14	3,5	0,8	4,5	10	K0344.99
K0634.111004	스테인레스 스틸	G	비경화	4	M8x1	18	43	21	18	4	1	6	12	K0344.90
K0634.111105	스테인레스 스틸	G	비경화	5	M10x1	21	50	24	21	5	1,3	5	12	K0344.91

**스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플랜지 미포함, 스테인레스 스틸
버섯형 그립 포함, 카운터 너트 미포함**
품목 요약

주문 번호	본체 재질	타입	표면 기본 몸체	D	D1	D2	L	L1	L2	스트로크 S	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N	주문 번호 스크류 인 와서
K0634.111206	스테인레스 스틸	G	비경화	6	M12x1,5	25	59	28	25	6	1,8	6	14	K0344.92
K0634.111308	스테인레스 스틸	G	비경화	8	M16x1,5	33	77	36	33	8	2,3	15	35	K0344.93
K0634.111410	스테인레스 스틸	G	비경화	10	M20x1,5	33	83	40	33	10	2,8	15	34	K0344.94
K0634.111412	스테인레스 스틸	G	비경화	12	M20x1,5	33	87	42	33	12	2,8	15	39	K0344.94
K0634.111516	스테인레스 스틸	G	비경화	16	M24x2	40	106	50	40	16	3,2	20	46	K0344.95