

나사 핀과 카운터 너트가 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 버전:

잠금 핀 경화 처리:

강도 등급 5.8.

스테인레스 스틸 버전:

잠금 핀 경화 처리:

나사 슬리브 1.4305.

잠금 핀 1.4034.

잠금핀, 경화되지 않음

나사 슬리브 1.4305.

잠금핀 1.4305.

표면 마무리:

스틸 버전:

잠금 핀 경화, 연마, 검정 산화 처리

스테인레스 스틸 버전:

잠금핀 경화, 연마 및 블랭크

잠금핀 경화, 연마 및 블랭크되지 않음

정보:

인덱스 플런저는 측면 힘에 의한 잠금 위치의
변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.

먼저 볼트를 푼 후 다른 잠금 위치로

이동할 수 있음.

돌출된 나사 핀에 특수 그립을 장착할 수

있음. 그 외, 공압 실린더를 이용하여 잠금

볼트의 자동 작동(프로그램 제어)이

가능하거나 케이블에 의해 작동 가능합니다.

잠금 볼트를 조이기 위해 스크류 인 와셔를

공급할 수 있음. 나사 슬리브에 이를 놓고

구동 핀이 슬롯으로 삽입되도록 함.

요청 시:


특수 설계 버전.

액세서리:

스페이서 링 K0665.

얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.

나사 핀과 카운터 너트가 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스
인덱스 플런저
도면



품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 몸체	D	D1	D2	L	L1	L2	스트로크 S	SW	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N	주문 번호 스크류 인 와셔
K0345.2903	K	스틸	경화	3	M6x0,75	M2	24	17	3,5	3,5	10	0,8	4,5	10	K0344.99
K0345.2004	K	스틸	경화	4	M8x1	M3	32	21	7	4	13	1	6	12	K0344.90
K0345.2105	K	스틸	경화	5	M10x1	M4	37	24	8	5	17	1,3	5	12	K0344.91
K0345.2206	K	스틸	경화	6	M12x1,5	M6	42	28	8	6	19	1,8	6	14	K0344.92
K0345.2308	K	스틸	경화	8	M16x1,5	M8	56	36	12	8	24	2,3	15	35	K0344.93
K0345.2410	K	스틸	경화	10	M20x1,5	M8	62	40	12	10	30	2,8	15	34	K0344.94
K0345.2412	K	스틸	경화	12	M20x1,5	M8	66	42	12	12	30	2,8	15	39	K0344.94
K0345.2516	K	스틸	경화	16	M24x2	M10	80	50	14	16	36	3,2	20	46	K0344.95
K0345.02903	K	스테인레스 스틸	경화	3	M6x0,75	M2	24	17	3,5	3,5	10	0,8	4,5	10	K0344.99
K0345.02004	K	스테인레스 스틸	경화	4	M8x1	M3	32	21	7	4	13	1	6	12	K0344.90
K0345.02105	K	스테인레스 스틸	경화	5	M10x1	M4	37	24	8	5	17	1,3	5	12	K0344.91
K0345.02206	K	스테인레스 스틸	경화	6	M12x1,5	M6	42	28	8	6	19	1,8	6	14	K0344.92
K0345.02308	K	스테인레스 스틸	경화	8	M16x1,5	M8	56	36	12	8	24	2,3	15	35	K0344.93
K0345.02410	K	스테인레스 스틸	경화	10	M20x1,5	M8	62	40	12	10	30	2,8	15	34	K0344.94

나사 핀과 카운터 너트가 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 몸체	D	D1	D2	L	L1	L2	스트로크 S	SW	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N	주문 번호 스크류 인 와서
K0345.02412	K	스테인레스 스틸	경화	12	M20x1,5	M8	66	42	12	12	30	2,8	15	39	K0344.94
K0345.02516	K	스테인레스 스틸	경화	16	M24x2	M10	80	50	14	16	36	3,2	20	46	K0344.95
K0345.12903	K	스테인레스 스틸	비경화	3	M6x0,75	M2	24	17	3,5	3,5	10	0,8	4,5	10	K0344.99
K0345.12004	K	스테인레스 스틸	비경화	4	M8x1	M3	32	21	7	4	13	1	6	12	K0344.90
K0345.12105	K	스테인레스 스틸	비경화	5	M10x1	M4	37	24	8	5	17	1,3	5	12	K0344.91
K0345.12206	K	스테인레스 스틸	비경화	6	M12x1,5	M6	42	28	8	6	19	1,8	6	14	K0344.92
K0345.12308	K	스테인레스 스틸	비경화	8	M16x1,5	M8	56	36	12	8	24	2,3	15	35	K0344.93
K0345.12410	K	스테인레스 스틸	비경화	10	M20x1,5	M8	62	40	12	10	30	2,8	15	34	K0344.94
K0345.12412	K	스테인레스 스틸	비경화	12	M20x1,5	M8	66	42	12	12	30	2,8	15	39	K0344.94
K0345.12516	K	스테인레스 스틸	비경화	16	M24x2	M10	80	50	14	16	36	3,2	20	46	K0344.95