

사각 소켓이 있는 회전 가능한 알루미늄 원형 크랭크 그립

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

크랭크, 알루미늄.
원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.

표면 마무리:


크랭크, 검정 파우더 코팅.
열가소성, 검회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.

정보:

DIN 469와 유사.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그레브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).

사각 소켓이 있는 회전 가능한 알루미늄 원형 크랭크 그립

도면



품목 요약

주문 번호	모델 1	버전 2	A	D	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	SW
K0996.4110	사각 소켓	크로스 보어 없음	80	24	16	-	71,1	49,1	22	13,4	-	100	10
K0996.4212	사각 소켓	크로스 보어 없음	100	28	20	-	87,4	61,4	26	16	-	124	12
K0996.4314	사각 소켓	크로스 보어 없음	125	30	25	-	110,5	82,5	28	15,8	-	153	14
K0996.4417	사각 소켓	크로스 보어 없음	160	34	25	-	114,5	82,5	32	19,6	-	190	17
K0996.41106	사각 소켓	회전식	80	24	16	M6	71,1	49,1	22	13,4	7,5	100	10
K0996.42126	사각 소켓	회전식	100	28	20	M6	87,4	61,4	26	16	7,5	124	12
K0996.43146	사각 소켓	회전식	125	30	26	M6	111	83	28	15,8	7,5	153	14
K0996.44176	사각 소켓	회전식	160	34	26	M6	115	83	32	19,6	7,5	190	17