

플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

인덱스 플런저는 힘력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위한 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.
오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀의 반동으로 튀는 것을 방지해야 하는 경우에 M형을 사용합니다.

정보:

잠금 볼트를 용접할 경우, 고온으로 인해 스프링이 열로 손상되지 않도록 슬리브를 부착해야 합니다.

요청 시:


특수 설계 버전.

도면 설명:

타입 L: 잠금 슬롯 없음

타입 M: 잠금 슬롯 있음

도면



품목 요약

인덱스 플런저 플랜지 무

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 몸체	D	D1	D2	L	L1	스트로크 S	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0346.1004	L	스틸	경화	4	10	18	38,5	21	4	1	6	12
K0346.1105	L	스틸	경화	5	12	21	43,5	24	5	1,3	5	12
K0346.1206	L	스틸	경화	6	14	25	51,7	28	6	1,8	6	14
K0346.1308	L	스틸	경화	8	18	33	68	36	8	2,3	15	35
K0346.1410	L	스틸	경화	10	22	33	74	40	10	2,8	15	34
K0346.01004	L	스테인레스 스틸	경화	4	10	18	38,5	21	4	1	6	12
K0346.01105	L	스테인레스 스틸	경화	5	12	21	43,5	24	5	1,3	5	12
K0346.01206	L	스테인레스 스틸	경화	6	14	25	51,7	28	6	1,8	6	14

플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플러저
품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 몸체	D	D1	D2	L	L1	스트로크 S	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0346.01308	L	스테인레스 스틸	경화	8	18	33	68	36	8	2,3	15	35
K0346.01410	L	스테인레스 스틸	경화	10	22	33	74	40	10	2,8	15	34
K0346.11004	L	스테인레스 스틸	비경화	4	10	18	38,5	21	4	1	6	12
K0346.11105	L	스테인레스 스틸	비경화	5	12	21	43,5	24	5	1,3	5	12
K0346.11206	L	스테인레스 스틸	비경화	6	14	25	51,7	28	6	1,8	6	14
K0346.11308	L	스테인레스 스틸	비경화	8	18	33	68	36	8	2,3	15	35
K0346.11410	L	스테인레스 스틸	비경화	10	22	33	74	40	10	2,8	15	34
K0346.2004	M	스틸	경화	4	10	18	38,5	21	4	1	6	12
K0346.2105	M	스틸	경화	5	12	21	43,5	24	5	1,3	5	12
K0346.2206	M	스틸	경화	6	14	25	51,7	28	6	1,8	6	14
K0346.2308	M	스틸	경화	8	18	33	68	36	8	2,3	15	35
K0346.2410	M	스틸	경화	10	22	33	74	40	10	2,8	15	34
K0346.02004	M	스테인레스 스틸	경화	4	10	18	38,5	21	4	1	6	12
K0346.02105	M	스테인레스 스틸	경화	5	12	21	43,5	24	5	1,3	5	12
K0346.02206	M	스테인레스 스틸	경화	6	14	25	51,7	28	6	1,8	6	14
K0346.02308	M	스테인레스 스틸	경화	8	18	33	68	36	8	2,3	15	35
K0346.02410	M	스테인레스 스틸	경화	10	22	33	74	40	10	2,8	15	34
K0346.12004	M	스테인레스 스틸	비경화	4	10	18	38,5	21	4	1	6	12
K0346.12105	M	스테인레스 스틸	비경화	5	12	21	43,5	24	5	1,3	5	12
K0346.12206	M	스테인레스 스틸	비경화	6	14	25	51,7	28	6	1,8	6	14
K0346.12308	M	스테인레스 스틸	비경화	8	18	33	68	36	8	2,3	15	35
K0346.12410	M	스테인레스 스틸	비경화	10	22	33	74	40	10	2,8	15	34