

팜 그립, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 L, 수나사

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:


열경화성 PF 31, 검정색.
스틸 부품, 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:

고광택, 검정색.

도면

Ⓛ



품목 요약

주문 번호	타입	구성품 재질	D	D1	D8	H	H3	L
K1017.52505X15	L	스테인리스 스틸	M5	25	12	16	8	15
K1017.52505X20	L	스테인리스 스틸	M5	25	12	16	8	20
K1017.53206X15	L	스테인리스 스틸	M6	32	14	20	10	15
K1017.53206X20	L	스테인리스 스틸	M6	32	14	20	10	20
K1017.53206X25	L	스테인리스 스틸	M6	32	14	20	10	25
K1017.53206X30	L	스테인리스 스틸	M6	32	14	20	10	30

팜 그립, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 L, 수나사

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 재질	D	D1	D8	H	H3	L
K1017.53206X40	L	스테인리스 스틸	M6	32	14	20	10	40
K1017.53206X50	L	스테인리스 스틸	M6	32	14	20	10	50
K1017.54008X20	L	스테인리스 스틸	M8	40	18	25	13	20
K1017.54008X25	L	스테인리스 스틸	M8	40	18	25	13	25
K1017.54008X30	L	스테인리스 스틸	M8	40	18	25	13	30
K1017.54008X40	L	스테인리스 스틸	M8	40	18	25	13	40
K1017.54008X50	L	스테인리스 스틸	M8	40	18	25	13	50