


## 리테이닝 케이블

### 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

리테이닝 케이블, 스테인레스 스틸  
클램프 및 케이블 러그 크리핑, 알루미늄.


#### 표면 마무리:

합성수지 피복에 감싸여 있는 리테이닝 케이블

#### 정보:

리테이닝 케이블과 키 링 K0367로 볼 잠금  
볼트 K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791  
와 잠금 핀 K0365를 소실되지 않게  
할 수 있음.  
리테이닝 케이블의 고정을 위해서 스크류  
M5가 사용됨.  
적용 온도: +80 °C.

### 도면



### 품목 요약

#### 리테이닝 케이블

주문 번호	타입	L
K0367.0150	A	150
K0367.0200	A	200
K0367.0300	A	300

**리테이닝 케이블****품목 요약**

주문 번호	타입	L
K0367.0500	A	500
K0367.1150	B	150
K0367.1200	B	200
K0367.1300	B	300
K0367.1500	B	500
K0367.2150	C	150
K0367.2200	C	200
K0367.2300	C	300
K0367.2500	C	500