

그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:

스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.


정보:

이 그루브 스크류는 특별히 접착제 사용을 하기 위해 제작되었습니다. 소형 중형 시리즈용으로 경제적인 제품입니다.
접착은 실제로 LOCTITE 제품 638과 648(K0655 참고)이 입증됨.

도면 설명:

1) 스크류 인 스톱

도면



품목 요약

스크류 인 스톱 나사 스테드

주문 번호	본체 재질	D	L	L1	L2
K0404.1040201	스틸	M4	20	6	1
K0404.1040301	스틸	M4	30	6	1
K0404.1040401	스틸	M4	40	6	1
K0404.1040501	스틸	M4	50	6	1
K0404.1050201	스틸	M5	20	8	1
K0404.1050301	스틸	M5	30	8	1
K0404.1050401	스틸	M5	40	8	1
K0404.1050501	스틸	M5	50	8	1
K0404.1050601	스틸	M5	60	8	1
K0404.1060201	스틸	M6	20	9	1,5
K0404.1060301	스틸	M6	30	9	1,5
K0404.1060401	스틸	M6	40	9	1,5
K0404.1060501	스틸	M6	50	9	1,5
K0404.1060601	스틸	M6	60	9	1,5
K0404.1080201	스틸	M8	20	12	1,5
K0404.1080301	스틸	M8	30	12	1,5
K0404.1080401	스틸	M8	40	12	1,5
K0404.1080501	스틸	M8	50	12	1,5
K0404.1080601	스틸	M8	60	12	1,5

그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱

품목 요약

주문 번호	본체 재질	D	L	L1	L2
K0404.1080801	스틸	M8	80	12	1,5
K0404.1100201	스틸	M10	20	14	2
K0404.1100301	스틸	M10	30	14	2
K0404.1100401	스틸	M10	40	14	2
K0404.1100501	스틸	M10	50	14	2
K0404.1100601	스틸	M10	60	14	2
K0404.1100801	스틸	M10	80	14	2
K0404.1120301	스틸	M12	30	17	2
K0404.1120401	스틸	M12	40	17	2
K0404.1120501	스틸	M12	50	17	2
K0404.1120601	스틸	M12	60	17	2
K0404.1120801	스틸	M12	80	17	2
K0404.1160301	스틸	M16	30	22	2
K0404.1160401	스틸	M16	40	22	2
K0404.1160501	스틸	M16	50	22	2
K0404.1160601	스틸	M16	60	22	2
K0404.1160801	스틸	M16	80	22	2
K0404.1040202	스테인레스 스틸	M4	20	6	1
K0404.1040302	스테인레스 스틸	M4	30	6	1
K0404.1040402	스테인레스 스틸	M4	40	6	1
K0404.1040502	스테인레스 스틸	M4	50	6	1
K0404.1050202	스테인레스 스틸	M5	20	8	1
K0404.1050302	스테인레스 스틸	M5	30	8	1
K0404.1050402	스테인레스 스틸	M5	40	8	1
K0404.1050502	스테인레스 스틸	M5	50	8	1
K0404.1050602	스테인레스 스틸	M5	60	8	1
K0404.1060202	스테인레스 스틸	M6	20	9	1,5
K0404.1060302	스테인레스 스틸	M6	30	9	1,5
K0404.1060402	스테인레스 스틸	M6	40	9	1,5
K0404.1060502	스테인레스 스틸	M6	50	9	1,5
K0404.1060602	스테인레스 스틸	M6	60	9	1,5
K0404.1080202	스테인레스 스틸	M8	20	12	1,5
K0404.1080302	스테인레스 스틸	M8	30	12	1,5
K0404.1080402	스테인레스 스틸	M8	40	12	1,5
K0404.1080502	스테인레스 스틸	M8	50	12	1,5
K0404.1080602	스테인레스 스틸	M8	60	12	1,5
K0404.1080802	스테인레스 스틸	M8	80	12	1,5
K0404.1100202	스테인레스 스틸	M10	20	14	2
K0404.1100302	스테인레스 스틸	M10	30	14	2
K0404.1100402	스테인레스 스틸	M10	40	14	2
K0404.1100502	스테인레스 스틸	M10	50	14	2
K0404.1100602	스테인레스 스틸	M10	60	14	2
K0404.1100802	스테인레스 스틸	M10	80	14	2
K0404.1120302	스테인레스 스틸	M12	30	17	2
K0404.1120402	스테인레스 스틸	M12	40	17	2
K0404.1120502	스테인레스 스틸	M12	50	17	2
K0404.1120602	스테인레스 스틸	M12	60	17	2
K0404.1120802	스테인레스 스틸	M12	80	17	2
K0404.1160302	스테인레스 스틸	M16	30	22	2
K0404.1160402	스테인레스 스틸	M16	40	22	2
K0404.1160502	스테인레스 스틸	M16	50	22	2
K0404.1160602	스테인레스 스틸	M16	60	22	2
K0404.1160802	스테인레스 스틸	M16	80	22	2