

LOCTITE 접착제 (부속품)

품목 설명/제품 이미지



설명

정보:

와셔, 프레스 수축 시트에 부싱, 베어링 및 슬리브 접착. 완전한 표면 접촉은 운동과 부식 및 마찰 부식을 방지함.

LOCTITE-접합 제품 특수, K0655.638....갭 충전성이 크고 작업이 빠름. 내온성 -55 °C ~ +150 °C

LOCTITE-접합 제품 일반, K0655.648....

갭 충전성이 양호하고 작업이 빠름. 탁월한 내온성. 내온 범위 -55 °C ~ +150 °C

주의:

안전 수칙서 (참조 다운로드)는 웹에서 "Henkel Documents"를 찾으면 공식적으로 여러 언어로 찾을 수 있습니다.

LOCTITE 접착제 (부속품)

도면



품목 요약

주문 번호	모델 1	패키지	전단 강도 N/mm ²	개방 토크 Nm	온도 저항
K0655.6380010	추가 제품	10 ml 병	20-35	35-60	-55 °C - +150 °C
K0655.6480010	추가 제품	10 ml 병	16-30	30-55	-55 °C - +175 °C