

포지션 인디케이터

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징, 폴리아미드 6
 홀 샤프트, 스틸.
 보기 창 플라스틱.
 나사 스테드, 스틸.

표면 마무리:

하우징, 충격 방지.
 홀 샤프트, 검정 산화 마무리.
 나사 스테드, 검정색.
 숫자 휠 검정색, 숫자 흰색.

정보:

포지션 인디케이터에서는 조절된 측정 값을 한 눈에 직접 읽을 수 있음.
 그리고, 스피들 회전 (해당 스피들 피치) 당 표시 값은 이송 기어를 통해
 실현되는 여러 종류의 표시 값으로 선택 가능함.
 위치 표시기는 매우 뚜렷하게 표시되고 상세 읽기가 가능한 것을 특징
 으로 함. 보어홀 상대방으로 삽입되는 조임 토크 지원을 구비하고 있음.

**1. 별 모양 조립 위치, 2 별 모양 카운트 부여. (주문 예 "조립 위치, 카
 운트" 참고).

기술 데이터:

- 50년 기간 구성의 카운트 + 상세 읽기
- 숫자 높이 약 7 mm
- 움푹파인 샤프트-Ø 20 H7 mm
- 내온성 80 °C
- 내유성/내용제성
- 방진

요청 시:

- 미네랄 글라스 카운트 커버
- 축 씰링 (먼지 씰링)
- 방수
- 진동 보호

액세서리:

- 리덕싱 슬리브 K0412
- 중간 플레이트 K0413
- 조립 플레이트 K0414

포지션 인디케이터

품목 요약

주문 번호	본체 색상	B	D	H	L	피치	조립 위치	카운트 방향	회전후 표시	위치 소수점	max. 회전 수 1/min
K0410.01002111	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	1	000,10	2	500
K0410.01002121	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	2	000,10	2	500
K0410.01002211	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	1	000,10	2	500
K0410.01002221	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	2	000,10	2	500
K0410.01002311	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	3	1	000,10	2	500
K0410.01002321	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	3	2	000,10	2	500
K0410.01002411	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	4	1	000,10	2	500
K0410.01002421	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	4	2	000,10	2	500
K0410.01001111	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	1	0001,0	1	500
K0410.01001121	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	2	0001,0	1	500
K0410.01001211	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	1	0001,0	1	500
K0410.01001221	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	2	0001,0	1	500
K0410.01001311	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	3	1	0001,0	1	500
K0410.01001321	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	3	2	0001,0	1	500
K0410.01001411	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	4	1	0001,0	1	500
K0410.01001421	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	4	2	0001,0	1	500
K0410.01501111	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	1	0001,5	1	500
K0410.01501121	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	2	0001,5	1	500
K0410.01501211	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	2	1	0001,5	1	500
K0410.01501221	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	2	2	0001,5	1	500
K0410.01501311	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	3	1	0001,5	1	500
K0410.01501321	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	3	2	0001,5	1	500
K0410.01501411	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	4	1	0001,5	1	500
K0410.01501421	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	4	2	0001,5	1	500
K0410.02001111	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	1	0002,0	1	500
K0410.02001121	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	2	0002,0	1	500
K0410.02001211	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	2	1	0002,0	1	500
K0410.02001221	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	2	2	0002,0	1	500
K0410.02001311	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	3	1	0002,0	1	500
K0410.02001321	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	3	2	0002,0	1	500
K0410.02001411	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	4	1	0002,0	1	500
K0410.02001421	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	4	2	0002,0	1	500
K0410.02501111	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	1	0002,5	1	500
K0410.02501121	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	2	0002,5	1	500
K0410.02501211	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	2	1	0002,5	1	500
K0410.02501221	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	2	2	0002,5	1	500
K0410.02501311	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	3	1	0002,5	1	500
K0410.02501321	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	3	2	0002,5	1	500
K0410.02501411	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	4	1	0002,5	1	500
K0410.02501421	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	4	2	0002,5	1	500
K0410.03001111	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	1	0003,0	1	500
K0410.03001121	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	2	0003,0	1	500
K0410.03001211	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	2	1	0003,0	1	500
K0410.03001221	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	2	2	0003,0	1	500
K0410.03001311	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	3	1	0003,0	1	500
K0410.03001321	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	3	2	0003,0	1	500
K0410.03001411	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	4	1	0003,0	1	500
K0410.03001421	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	4	2	0003,0	1	500
K0410.04001111	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	1	0004,0	1	375
K0410.04001121	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	2	0004,0	1	375
K0410.04001211	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	2	1	0004,0	1	375
K0410.04001221	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	2	2	0004,0	1	375
K0410.04001311	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	3	1	0004,0	1	375
K0410.04001321	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	3	2	0004,0	1	375
K0410.04001411	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	4	1	0004,0	1	375
K0410.04001421	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	4	2	0004,0	1	375
K0410.05001111	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	1	0005,0	1	300
K0410.05001121	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	2	0005,0	1	300
K0410.05001211	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	2	1	0005,0	1	300
K0410.05001221	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	2	2	0005,0	1	300
K0410.05001311	푸어 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	3	1	0005,0	1	300

포지션 인디케이터

품목 요약

주문 번호	본체 색상	B	D	H	L	피치	조립 위치	카운트 방향	회전후 표시	위치 소수점	max. 회전 수 1/min
K0410.05001321	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	3	2	0005,0	1	300
K0410.05001411	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	4	1	0005,0	1	300
K0410.05001421	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	4	2	0005,0	1	300
K0410.06001111	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	1	0006,0	1	250
K0410.06001121	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	2	0006,0	1	250
K0410.06001211	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	2	1	0006,0	1	250
K0410.06001221	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	2	2	0006,0	1	250
K0410.06001311	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	3	1	0006,0	1	250
K0410.06001321	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	3	2	0006,0	1	250
K0410.06001411	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	4	1	0006,0	1	250
K0410.06001421	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	4	2	0006,0	1	250
K0410.10001111	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	1	0010,0	1	150
K0410.10001121	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	2	0010,0	1	150
K0410.10001211	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	2	1	0010,0	1	150
K0410.10001221	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	2	2	0010,0	1	150
K0410.10001311	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	3	1	0010,0	1	150
K0410.10001321	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	3	2	0010,0	1	150
K0410.10001411	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	4	1	0010,0	1	150
K0410.10001421	플러 오렌지 RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	4	2	0010,0	1	150
K0410.01002112	검정	38,5	20	67,5	48	1	1	1	000,10	2	500
K0410.01002122	검정	38,5	20	67,5	48	1	1	2	000,10	2	500
K0410.01002212	검정	38,5	20	67,5	48	1	2	1	000,10	2	500
K0410.01002222	검정	38,5	20	67,5	48	1	2	2	000,10	2	500
K0410.01002312	검정	38,5	20	67,5	48	1	3	1	000,10	2	500
K0410.01002322	검정	38,5	20	67,5	48	1	3	2	000,10	2	500
K0410.01002412	검정	38,5	20	67,5	48	1	4	1	000,10	2	500
K0410.01002422	검정	38,5	20	67,5	48	1	4	2	000,10	2	500
K0410.01001112	검정	38,5	20	67,5	48	1	1	1	0001,0	1	500
K0410.01001122	검정	38,5	20	67,5	48	1	1	2	0001,0	1	500
K0410.01001212	검정	38,5	20	67,5	48	1	2	1	0001,0	1	500
K0410.01001222	검정	38,5	20	67,5	48	1	2	2	0001,0	1	500
K0410.01001312	검정	38,5	20	67,5	48	1	3	1	0001,0	1	500
K0410.01001322	검정	38,5	20	67,5	48	1	3	2	0001,0	1	500
K0410.01001412	검정	38,5	20	67,5	48	1	4	1	0001,0	1	500
K0410.01001422	검정	38,5	20	67,5	48	1	4	2	0001,0	1	500
K0410.01501112	검정	38,5	20	67,5	48	1,5	1	1	0001,5	1	500
K0410.01501122	검정	38,5	20	67,5	48	1,5	1	2	0001,5	1	500
K0410.01501212	검정	38,5	20	67,5	48	1,5	2	1	0001,5	1	500
K0410.01501222	검정	38,5	20	67,5	48	1,5	2	2	0001,5	1	500
K0410.01501312	검정	38,5	20	67,5	48	1,5	3	1	0001,5	1	500
K0410.01501322	검정	38,5	20	67,5	48	1,5	3	2	0001,5	1	500
K0410.01501412	검정	38,5	20	67,5	48	1,5	4	1	0001,5	1	500
K0410.01501422	검정	38,5	20	67,5	48	1,5	4	2	0001,5	1	500
K0410.02001112	검정	38,5	20	67,5	48	2	1	1	0002,0	1	500
K0410.02001122	검정	38,5	20	67,5	48	2	1	2	0002,0	1	500
K0410.02001212	검정	38,5	20	67,5	48	2	2	1	0002,0	1	500
K0410.02001222	검정	38,5	20	67,5	48	2	2	2	0002,0	1	500
K0410.02001312	검정	38,5	20	67,5	48	2	3	1	0002,0	1	500
K0410.02001322	검정	38,5	20	67,5	48	2	3	2	0002,0	1	500
K0410.02001412	검정	38,5	20	67,5	48	2	4	1	0002,0	1	500
K0410.02001422	검정	38,5	20	67,5	48	2	4	2	0002,0	1	500
K0410.02501112	검정	38,5	20	67,5	48	2,5	1	1	0002,5	1	500
K0410.02501122	검정	38,5	20	67,5	48	2,5	1	2	0002,5	1	500
K0410.02501212	검정	38,5	20	67,5	48	2,5	2	1	0002,5	1	500
K0410.02501222	검정	38,5	20	67,5	48	2,5	2	2	0002,5	1	500
K0410.02501312	검정	38,5	20	67,5	48	2,5	3	1	0002,5	1	500
K0410.02501322	검정	38,5	20	67,5	48	2,5	3	2	0002,5	1	500
K0410.02501412	검정	38,5	20	67,5	48	2,5	4	1	0002,5	1	500
K0410.02501422	검정	38,5	20	67,5	48	2,5	4	2	0002,5	1	500
K0410.03001112	검정	38,5	20	67,5	48	3	1	1	0003,0	1	500
K0410.03001122	검정	38,5	20	67,5	48	3	1	2	0003,0	1	500

포지션 인디케이터

품목 요약

주문 번호	본체 색상	B	D	H	L	피치	조립 위치	카운트 방향	회전후 표시	위치 소수점	max. 회전 수 1/min
K0410.03001212	검정	38,5	20	67,5	48	3	2	1	0003,0	1	500
K0410.03001222	검정	38,5	20	67,5	48	3	2	2	0003,0	1	500
K0410.03001312	검정	38,5	20	67,5	48	3	3	1	0003,0	1	500
K0410.03001322	검정	38,5	20	67,5	48	3	3	2	0003,0	1	500
K0410.03001412	검정	38,5	20	67,5	48	3	4	1	0003,0	1	500
K0410.03001422	검정	38,5	20	67,5	48	3	4	2	0003,0	1	500
K0410.04001112	검정	38,5	20	67,5	48	4	1	1	0004,0	1	375
K0410.04001122	검정	38,5	20	67,5	48	4	1	2	0004,0	1	375
K0410.04001212	검정	38,5	20	67,5	48	4	2	1	0004,0	1	375
K0410.04001222	검정	38,5	20	67,5	48	4	2	2	0004,0	1	375
K0410.04001312	검정	38,5	20	67,5	48	4	3	1	0004,0	1	375
K0410.04001322	검정	38,5	20	67,5	48	4	3	2	0004,0	1	375
K0410.04001412	검정	38,5	20	67,5	48	4	4	1	0004,0	1	375
K0410.04001422	검정	38,5	20	67,5	48	4	4	2	0004,0	1	375
K0410.05001112	검정	38,5	20	67,5	48	5	1	1	0005,0	1	300
K0410.05001122	검정	38,5	20	67,5	48	5	1	2	0005,0	1	300
K0410.05001212	검정	38,5	20	67,5	48	5	2	1	0005,0	1	300
K0410.05001222	검정	38,5	20	67,5	48	5	2	2	0005,0	1	300
K0410.05001312	검정	38,5	20	67,5	48	5	3	1	0005,0	1	300
K0410.05001322	검정	38,5	20	67,5	48	5	3	2	0005,0	1	300
K0410.05001412	검정	38,5	20	67,5	48	5	4	1	0005,0	1	300
K0410.05001422	검정	38,5	20	67,5	48	5	4	2	0005,0	1	300
K0410.06001112	검정	38,5	20	67,5	48	6	1	1	0006,0	1	250
K0410.06001122	검정	38,5	20	67,5	48	6	1	2	0006,0	1	250
K0410.06001212	검정	38,5	20	67,5	48	6	2	1	0006,0	1	250
K0410.06001222	검정	38,5	20	67,5	48	6	2	2	0006,0	1	250
K0410.06001312	검정	38,5	20	67,5	48	6	3	1	0006,0	1	250
K0410.06001322	검정	38,5	20	67,5	48	6	3	2	0006,0	1	250
K0410.06001412	검정	38,5	20	67,5	48	6	4	1	0006,0	1	250
K0410.06001422	검정	38,5	20	67,5	48	6	4	2	0006,0	1	250
K0410.10001112	검정	38,5	20	67,5	48	10	1	1	0010,0	1	150
K0410.10001122	검정	38,5	20	67,5	48	10	1	2	0010,0	1	150
K0410.10001212	검정	38,5	20	67,5	48	10	2	1	0010,0	1	150
K0410.10001222	검정	38,5	20	67,5	48	10	2	2	0010,0	1	150
K0410.10001312	검정	38,5	20	67,5	48	10	3	1	0010,0	1	150
K0410.10001322	검정	38,5	20	67,5	48	10	3	2	0010,0	1	150
K0410.10001412	검정	38,5	20	67,5	48	10	4	1	0010,0	1	150
K0410.10001422	검정	38,5	20	67,5	48	10	4	2	0010,0	1	150