

편심 레버, 플라스틱, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸
품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

핸들 및 스러스트 와셔, 합성수지 PA 66 유리 섬유 강화
 킹 핀, 스테인리스 스틸 1.4305.

스터드 및 와셔, 스틸, 강도 등급 5.8 또는 스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:


핸들, 검정색 또는 신호등 빨강 RAL3020.

스러스트 와셔, 검정색.

힌지 핀, 블랭크.

스터드 및 와셔, 청색 피막처리된 스틸 또는 블랭크한 스테인리스 스틸.

도면



품목 요약

주문 번호	구성품 재질	본체 색상	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	스트로크 S	클램핑력 F kN	손 힘 FH N
K0646.1521105X20	스틸	검정	M5	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20	1,15	2,5	125
K0646.1521105X30	스틸	검정	M5	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	30	1,15	2,5	125
K0646.1521105X40	스틸	검정	M5	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	40	1,15	2,5	125
K0646.1521105X50	스틸	검정	M5	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	50	1,15	2,5	125
K0646.1521106X20	스틸	검정	M6	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20	1,15	2,5	125
K0646.1521106X30	스틸	검정	M6	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	30	1,15	2,5	125
K0646.1521106X40	스틸	검정	M6	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	40	1,15	2,5	125
K0646.1521106X50	스틸	검정	M6	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	50	1,15	2,5	125
K0646.2521108X25	스틸	검정	M8	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	25	1,5	5	170
K0646.2521108X30	스틸	검정	M8	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	30	1,5	5	170
K0646.2521108X40	스틸	검정	M8	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	40	1,5	5	170
K0646.2521108X50	스틸	검정	M8	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	50	1,5	5	170
K0646.2521110X25	스틸	검정	M10	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	25	1,5	5	170
K0646.2521110X30	스틸	검정	M10	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	30	1,5	5	170
K0646.2521110X40	스틸	검정	M10	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	40	1,5	5	170
K0646.2521110X50	스틸	검정	M10	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	50	1,5	5	170
K0646.1531105X20	스테인리스 스틸	검정	M5	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20	1,15	2,5	125
K0646.1531105X30	스테인리스 스틸	검정	M5	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	30	1,15	2,5	125
K0646.1531105X40	스테인리스 스틸	검정	M5	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	40	1,15	2,5	125

**편심 레버, 플라스틱, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압
력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸**
품목 요약

주문 번호	구성품 재질	본체 색상	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	스트로크 S	클램핑력 F kN	손 힘 FH N
K0646.1531105X50	스테인리스 스틸	검정	M5	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	50	1,15	2,5	125
K0646.1531106X20	스테인리스 스틸	검정	M6	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20	1,15	2,5	125
K0646.1531106X30	스테인리스 스틸	검정	M6	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	30	1,15	2,5	125
K0646.1531106X40	스테인리스 스틸	검정	M6	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	40	1,15	2,5	125
K0646.1531106X50	스테인리스 스틸	검정	M6	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	50	1,15	2,5	125
K0646.2531108X25	스테인리스 스틸	검정	M8	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	25	1,5	5	170
K0646.2531108X30	스테인리스 스틸	검정	M8	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	30	1,5	5	170
K0646.2531108X40	스테인리스 스틸	검정	M8	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	40	1,5	5	170
K0646.2531108X50	스테인리스 스틸	검정	M8	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	50	1,5	5	170
K0646.2531110X25	스테인리스 스틸	검정	M10	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	25	1,5	5	170
K0646.2531110X30	스테인리스 스틸	검정	M10	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	30	1,5	5	170
K0646.2531110X40	스테인리스 스틸	검정	M10	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	40	1,5	5	170
K0646.2531110X50	스테인리스 스틸	검정	M10	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	50	1,5	5	170
K0646.15218405X20	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M5	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20	1,15	2,5	125
K0646.15218405X30	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M5	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	30	1,15	2,5	125
K0646.15218405X40	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M5	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	40	1,15	2,5	125
K0646.15218405X50	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M5	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	50	1,15	2,5	125
K0646.15218406X20	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20	1,15	2,5	125
K0646.15218406X30	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	30	1,15	2,5	125
K0646.15218406X40	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	40	1,15	2,5	125
K0646.15218406X50	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	50	1,15	2,5	125
K0646.25218408X25	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	25	1,5	5	170
K0646.25218408X30	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	30	1,5	5	170
K0646.25218408X40	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	40	1,5	5	170
K0646.25218408X50	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	50	1,5	5	170
K0646.25218410X25	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	25	1,5	5	170
K0646.25218410X30	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	30	1,5	5	170
K0646.25218410X40	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	40	1,5	5	170
K0646.25218410X50	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	50	1,5	5	170
K0646.15318405X20	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M5	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20	1,15	2,5	125
K0646.15318405X30	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M5	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	30	1,15	2,5	125
K0646.15318405X40	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M5	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	40	1,15	2,5	125
K0646.15318405X50	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M5	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	50	1,15	2,5	125
K0646.15318406X20	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20	1,15	2,5	125
K0646.15318406X30	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	30	1,15	2,5	125
K0646.15318406X40	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	40	1,15	2,5	125
K0646.15318406X50	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	50	1,15	2,5	125
K0646.25318408X25	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	25	1,5	5	170
K0646.25318408X30	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	30	1,5	5	170
K0646.25318408X40	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	40	1,5	5	170
K0646.25318408X50	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	50	1,5	5	170
K0646.25318410X25	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	25	1,5	5	170
K0646.25318410X30	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	30	1,5	5	170
K0646.25318410X40	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	40	1,5	5	170
K0646.25318410X50	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M10	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	50	1,5	5	170