

## 스위벨 풋 플레이트, ECO 라인, 타입 A

### 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

다이캐스트 아연/스테인레스 스틸 열가소성 플레이트 1.4305.


#### 표면 마무리:

플레이트 열가소성 검정색.  
아연, 푸른색, 아연 다이캐스팅 플레이트.  
플레이트 스테인레스 스틸 소재.

#### 정보:

스위벨 풋 ECO 라인은 나사 스펀들과 플레이트로 구성됨. 모든 플레이트는 모든 나사 스펀들과 결합할 수 있음.  
적합한 나사 스펀들은 K0429을 참고함.

### 도면



### 품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	D	H	부하 max. kN
K0428.10301	A	아연	30	11,5	16
K0428.10401	A	아연	40	12	18
K0428.10501	A	아연	50	14,5	20
K0428.10302	A	스테인레스 스틸	30	11,5	22
K0428.10402	A	스테인레스 스틸	40	12	24
K0428.10502	A	스테인레스 스틸	50	14,5	26
K0428.10303	A	열가소성	30	11,5	15
K0428.10403	A	열가소성	40	12	15
K0428.10503	A	열가소성	50	14,5	15