

스위벨 풋 플레이트, ECO 라인, 타입 A

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

다이캐스트 아연/스테인레스 스틸 열가소성 플레이트 1.4305.


표면 마무리:

플레이트 열가소성 검정색.
아연, 푸른색, 아연 다이캐스팅 플레이트.
플레이트 스테인레스 스틸 소재.

정보:

스위벨 풋 ECO 라인은 나사 스펀들과 플레이트로 구성됨. 모든 플레이트는 모든 나사 스펀들과 결합할 수 있음.
적합한 나사 스펀들은 K0429을 참고함.

도면



품목 요약

| 주문 번호 | 타입 | 본체 재질 | D | H | 부하 max. kN |
|-------------|----|----------|----|------|---------------|
| K0428.10301 | A | 아연 | 30 | 11,5 | 16 |
| K0428.10401 | A | 아연 | 40 | 12 | 18 |
| K0428.10501 | A | 아연 | 50 | 14,5 | 20 |
| K0428.10302 | A | 스테인레스 스틸 | 30 | 11,5 | 22 |
| K0428.10402 | A | 스테인레스 스틸 | 40 | 12 | 24 |
| K0428.10502 | A | 스테인레스 스틸 | 50 | 14,5 | 26 |
| K0428.10303 | A | 열가소성 | 30 | 11,5 | 15 |
| K0428.10403 | A | 열가소성 | 40 | 12 | 15 |
| K0428.10503 | A | 열가소성 | 50 | 14,5 | 15 |