

암나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

아연 다이캐스팅 톱니 휠이 달린 강화 유리 섬유 플라스틱 그립 레버.
스틸 부품, 경도 등급 5.8
플라스틱(POM) 푸시 버튼

표면 마무리:

검정 산화 스틸 부품.

정보:

기본 색상:

클램핑 레버 - 흑회색, 푸시 버튼 - 신호등 빨강.

클램핑 레버 - 오렌지, 푸시 버튼 - 흑회색.

클램핑 레버 - 신호등 빨강, 푸시 버튼 - 흑회색.

요청 시:

기타 암나사 및 특수 설계 버전.


다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.

암나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트

품목 설명/제품 이미지



도면



품목 요약

해제 버튼이 달린 내부 나사 클램프 레버

주문 번호	본체 색상	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K0269.71104	검회색 RAL 7021	1	M4	9	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.72104	푸어 오렌지 RAL 2004	1	M4	9	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.73104	신호등 빨강 RAL 3020	1	M4	9	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.71105	검회색 RAL 7021	1	M5	9	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.72105	푸어 오렌지 RAL 2004	1	M5	9	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16

암나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트 품목 요약

주문 번호	본체 색상	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K0269.73105	신호등 빨강 RAL 3020	1	M5	9	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.71106	검회색 RAL 7021	1	M6	9	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.72106	푸어 오렌지 RAL 2004	1	M6	9	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.73106	신호등 빨강 RAL 3020	1	M6	9	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.71206	검회색 RAL 7021	2	M6	12	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.72206	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M6	12	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.73206	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	12	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.71208	검회색 RAL 7021	2	M8	12	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.72208	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M8	12	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.73208	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	12	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.71308	검회색 RAL 7021	3	M8	14	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.72308	푸어 오렌지 RAL 2004	3	M8	14	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.73308	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	14	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.71310	검회색 RAL 7021	3	M10	14	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.72310	푸어 오렌지 RAL 2004	3	M10	14	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.73310	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	14	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.71410	검회색 RAL 7021	4	M10	17	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.72410	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M10	17	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.73410	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	17	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.71412	검회색 RAL 7021	4	M12	17	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.72412	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M12	17	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.73412	신호등 빨강 RAL 3020	4	M12	17	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.71512	검회색 RAL 7021	5	M12	23	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.72512	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M12	23	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.73512	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	23	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.71516	검회색 RAL 7021	5	M16	23	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.72516	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M16	23	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.73516	신호등 빨강 RAL 3020	5	M16	23	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26