

수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

아연 다이캐스팅 톱니 휠이 달린 강화 유리 섬유 플라스틱 그립 레버.
스틸 부품, 경도 등급 5.8
플라스틱(POM) 푸시 버튼

표면 마무리:

검정 산화 스틸 부품.

정보:

기본 색상:

클램핑 레버 - 흑회색, 푸시 버튼 - 신호등 빨강.

클램핑 레버 - 오렌지, 푸시 버튼 - 흑회색.

클램핑 레버 - 신호등 빨강, 푸시 버튼 - 흑회색.

$L \geq 60\text{mm}$ 인 경우 나사 길이는 60mm입니다.

요청 시:

기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.

도면 설명:


1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753

수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트

품목 설명/제품 이미지



도면



품목 요약

해제 버튼이 달린 외부 나사 클램프 레버

주문 번호	본체 색상	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니수	L
K0269.71105X10	검회색 RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.71105X15	검회색 RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.71105X20	검회색 RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.71105X25	검회색 RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.71105X30	검회색 RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.71105X35	검회색 RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.71105X40	검회색 RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.71105X45	검회색 RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.71105X50	검회색 RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.72105X10	푸어 오렌지 RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.72105X15	푸어 오렌지 RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.72105X20	푸어 오렌지 RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20

수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트 품목 요약

주문 번호	본체 색상	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0269.72105X25	푸어 오렌지 RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.72105X30	푸어 오렌지 RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.72105X35	푸어 오렌지 RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.72105X40	푸어 오렌지 RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.72105X45	푸어 오렌지 RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.72105X50	푸어 오렌지 RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.73105X10	신호등 빨강 RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.73105X15	신호등 빨강 RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.73105X20	신호등 빨강 RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.73105X25	신호등 빨강 RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.73105X30	신호등 빨강 RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.73105X35	신호등 빨강 RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.73105X40	신호등 빨강 RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.73105X45	신호등 빨강 RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.73105X50	신호등 빨강 RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.71106X10	검회색 RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.71106X15	검회색 RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.71106X20	검회색 RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.71106X25	검회색 RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.71106X30	검회색 RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.71106X35	검회색 RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.71106X40	검회색 RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.71106X45	검회색 RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.71106X50	검회색 RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.72106X10	푸어 오렌지 RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.72106X15	푸어 오렌지 RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.72106X20	푸어 오렌지 RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.72106X25	푸어 오렌지 RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.72106X30	푸어 오렌지 RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.72106X35	푸어 오렌지 RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.72106X40	푸어 오렌지 RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.72106X45	푸어 오렌지 RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.72106X50	푸어 오렌지 RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.73106X10	신호등 빨강 RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.73106X15	신호등 빨강 RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.73106X20	신호등 빨강 RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.73106X25	신호등 빨강 RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.73106X30	신호등 빨강 RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.73106X35	신호등 빨강 RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.73106X40	신호등 빨강 RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.73106X45	신호등 빨강 RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.73106X50	신호등 빨강 RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.71206X15	검회색 RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.71206X20	검회색 RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.71206X25	검회색 RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.71206X30	검회색 RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.71206X35	검회색 RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.71206X40	검회색 RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.71206X45	검회색 RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.71206X50	검회색 RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.71206X55	검회색 RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.71206X60	검회색 RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.72206X15	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.72206X20	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.72206X25	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.72206X30	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.72206X35	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.72206X40	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.72206X45	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.72206X50	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.72206X55	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.72206X60	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60

수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트 품목 요약

주문 번호	본체 색상	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0269.73206X15	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.73206X20	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.73206X25	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.73206X30	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.73206X35	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.73206X40	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.73206X45	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.73206X50	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.73206X55	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.73206X60	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.71208X15	검회색 RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.71208X20	검회색 RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.71208X25	검회색 RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.71208X30	검회색 RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.71208X35	검회색 RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.71208X40	검회색 RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.71208X45	검회색 RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.71208X50	검회색 RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.71208X55	검회색 RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.71208X60	검회색 RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.72208X15	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.72208X20	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.72208X25	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.72208X30	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.72208X35	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.72208X40	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.72208X45	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.72208X50	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.72208X55	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.72208X60	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.73208X15	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.73208X20	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.73208X25	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.73208X30	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.73208X35	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.73208X40	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.73208X45	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.73208X50	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.73208X55	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.73208X60	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.71210X15	검회색 RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.71210X20	검회색 RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.71210X25	검회색 RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.71210X30	검회색 RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.71210X35	검회색 RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.71210X40	검회색 RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.71210X45	검회색 RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.71210X50	검회색 RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.71210X55	검회색 RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.71210X60	검회색 RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.72210X15	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.72210X20	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.72210X25	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.72210X30	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.72210X35	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.72210X40	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.72210X45	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.72210X50	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.72210X55	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.72210X60	푸어 오렌지 RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.73210X15	신호등 빨강 RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.73210X20	신호등 빨강 RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20

수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트 품목 요약

주문 번호	본체 색상	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0269.73210X25	신호등 빨강 RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.73210X30	신호등 빨강 RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.73210X35	신호등 빨강 RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.73210X40	신호등 빨강 RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.73210X45	신호등 빨강 RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.73210X50	신호등 빨강 RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.73210X55	신호등 빨강 RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.73210X60	신호등 빨강 RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.71308X15	검회색 RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.71308X20	검회색 RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.71308X25	검회색 RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0269.71308X30	검회색 RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0269.71308X35	검회색 RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.71308X40	검회색 RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.71308X45	검회색 RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.71308X50	검회색 RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.71308X55	검회색 RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
K0269.71308X60	검회색 RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0269.72308X15	푸어 오렌지 RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.72308X20	푸어 오렌지 RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.72308X25	푸어 오렌지 RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0269.72308X30	푸어 오렌지 RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0269.72308X35	푸어 오렌지 RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.72308X40	푸어 오렌지 RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.72308X45	푸어 오렌지 RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.72308X50	푸어 오렌지 RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.72308X55	푸어 오렌지 RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
K0269.72308X60	푸어 오렌지 RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0269.73308X15	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.73308X20	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.73308X25	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0269.73308X30	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0269.73308X35	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.73308X40	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.73308X45	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.73308X50	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.73308X55	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
K0269.73308X60	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0269.71310X15	검회색 RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.71310X20	검회색 RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.71310X25	검회색 RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0269.71310X30	검회색 RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0269.71310X35	검회색 RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.71310X40	검회색 RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.71310X45	검회색 RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.71310X50	검회색 RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.71310X55	검회색 RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
K0269.71310X60	검회색 RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0269.72310X15	푸어 오렌지 RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.72310X20	푸어 오렌지 RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.72310X25	푸어 오렌지 RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0269.72310X30	푸어 오렌지 RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0269.72310X35	푸어 오렌지 RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.72310X40	푸어 오렌지 RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.72310X45	푸어 오렌지 RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.72310X50	푸어 오렌지 RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.72310X55	푸어 오렌지 RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
K0269.72310X60	푸어 오렌지 RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0269.73310X15	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.73310X20	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.73310X25	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0269.73310X30	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30

수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트 품목 요약

주문 번호	본체 색상	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0269.73310X35	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.73310X40	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.73310X45	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.73310X50	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.73310X55	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
K0269.73310X60	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0269.71410X20	검회색 RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.71410X25	검회색 RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.71410X30	검회색 RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0269.71410X35	검회색 RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.71410X40	검회색 RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.71410X45	검회색 RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.71410X50	검회색 RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.71410X55	검회색 RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
K0269.71410X60	검회색 RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.71410X70	검회색 RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.71410X80	검회색 RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.71410X90	검회색 RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.72410X20	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.72410X25	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.72410X30	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0269.72410X35	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.72410X40	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.72410X45	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.72410X50	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.72410X55	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
K0269.72410X60	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.72410X70	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.72410X80	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.72410X90	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.73410X20	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.73410X25	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.73410X30	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0269.73410X35	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.73410X40	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.73410X45	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.73410X50	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.73410X55	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
K0269.73410X60	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.73410X70	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.73410X80	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.73410X90	신호등 빨강 RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.71412X20	검회색 RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.71412X25	검회색 RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.71412X30	검회색 RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0269.71412X35	검회색 RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.71412X40	검회색 RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.71412X45	검회색 RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.71412X50	검회색 RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.71412X55	검회색 RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
K0269.71412X60	검회색 RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.71412X70	검회색 RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.71412X80	검회색 RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.71412X90	검회색 RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.72412X20	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.72412X25	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.72412X30	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0269.72412X35	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.72412X40	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.72412X45	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.72412X50	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.72412X55	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55

수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트 품목 요약

주문 번호	본체 색상	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0269.72412X60	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.72412X70	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.72412X80	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.72412X90	푸어 오렌지 RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.73412X20	신호등 빨강 RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.73412X25	신호등 빨강 RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.73412X30	신호등 빨강 RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0269.73412X35	신호등 빨강 RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.73412X40	신호등 빨강 RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.73412X45	신호등 빨강 RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.73412X50	신호등 빨강 RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.73412X55	신호등 빨강 RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
K0269.73412X60	신호등 빨강 RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.73412X70	신호등 빨강 RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.73412X80	신호등 빨강 RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.73412X90	신호등 빨강 RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.71512X25	검회색 RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.71512X30	검회색 RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0269.71512X35	검회색 RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.71512X40	검회색 RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.71512X45	검회색 RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
K0269.71512X50	검회색 RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.71512X55	검회색 RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
K0269.71512X60	검회색 RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0269.71512X70	검회색 RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.71512X80	검회색 RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.71512X90	검회색 RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
K0269.72512X25	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.72512X30	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0269.72512X35	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.72512X40	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.72512X45	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
K0269.72512X50	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.72512X55	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
K0269.72512X60	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0269.72512X70	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.72512X80	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.72512X90	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
K0269.73512X25	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.73512X30	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0269.73512X35	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.73512X40	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.73512X45	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
K0269.73512X50	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.73512X55	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
K0269.73512X60	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0269.73512X70	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.73512X80	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.73512X90	신호등 빨강 RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
K0269.71516X25	검회색 RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.71516X30	검회색 RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0269.71516X35	검회색 RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.71516X40	검회색 RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.71516X45	검회색 RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
K0269.71516X50	검회색 RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.71516X55	검회색 RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
K0269.71516X60	검회색 RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0269.71516X70	검회색 RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.71516X80	검회색 RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.71516X90	검회색 RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
K0269.72516X25	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.72516X30	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30

수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트

품목 요약

주문 번호	본체 색상	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수	L
K0269.72516X35	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.72516X40	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.72516X45	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
K0269.72516X50	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.72516X55	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
K0269.72516X60	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0269.72516X70	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.72516X80	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.72516X90	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
K0269.73516X25	신호등 빨강 RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.73516X30	신호등 빨강 RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0269.73516X35	신호등 빨강 RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.73516X40	신호등 빨강 RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.73516X45	신호등 빨강 RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
K0269.73516X50	신호등 빨강 RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.73516X55	신호등 빨강 RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
K0269.73516X60	신호등 빨강 RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0269.73516X70	신호등 빨강 RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.73516X80	신호등 빨강 RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.73516X90	신호등 빨강 RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90