

정사각형 알루미늄 보우 그립

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:
알루미늄.

표면 마무리:
무광 검정색 또는 자연색 산화 처리.

주문 정보:
고정 나사가 함께 배송됩니다.

조립:
윗 부분으로부터.

도면



품목 요약

주문 번호	색상	본체 재질	A	B	B1	D	H	L	T	하중 N
K1075.055053	베이지	알루미늄	55	12,2	8	M5	40	69	10	750
K1075.088053	베이지	알루미늄	88	12,2	8	M5	40	102	10	750
K1075.120053	베이지	알루미늄	120	12,2	8	M5	40	134	10	750
K1075.180053	베이지	알루미늄	180	12,2	8	M5	40	194	10	750
K1075.235053	베이지	알루미늄	235	12,2	8	M5	40	249	10	750
K1075.055051	검정	알루미늄	55	12,2	8	M5	40	69	10	750
K1075.088051	검정	알루미늄	88	12,2	8	M5	40	102	10	750
K1075.120051	검정	알루미늄	120	12,2	8	M5	40	134	10	750
K1075.180051	검정	알루미늄	180	12,2	8	M5	40	194	10	750

