

로킹 스크류 타입 A, 주입 표시 있음

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:  
열가소성, 폴리아미드 66.  
O 링, 고무 (NBR).

표면 마무리:  
검정색.

온도 범위:  
온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.

도면 설명:  
1) O 링

도면



품목 요약

| 주문 번호         | 타입 | D    | D1      | L    | L1   |
|---------------|----|------|---------|------|------|
| K0455.120014  | A  | 20   | G1/4    | 9    | 9    |
| K0455.120038  | A  | 20,5 | G3/8    | 9    | 10   |
| K0455.128012  | A  | 28   | G1/2    | 10,5 | 10,5 |
| K0455.131034  | A  | 31   | G3/4    | 12   | 11   |
| K0455.139100  | A  | 39   | G1      | 12   | 12   |
| K0455.149114  | A  | 49   | G1 1/4  | 13   | 13,5 |
| K0455.155112  | A  | 55   | G1 1/2  | 14,7 | 14,5 |
| K0455.168200  | A  | 68,5 | G2      | 15   | 16   |
| K0455.1201415 | A  | 20   | M14X1,5 | 9    | 9    |
| K0455.1201615 | A  | 20   | M16X1,5 | 9    | 10   |
| K0455.1281815 | A  | 28   | M18X1,5 | 10,5 | 10   |
| K0455.1282015 | A  | 28   | M20X1,5 | 10,5 | 10   |
| K0455.1282215 | A  | 28   | M22X1,5 | 10,5 | 10   |

## 로킹 스크류 타입 A, 주입 표시 있음

### 품목 요약

---