

필러 넥 로킹

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징, 커버, 열가소성, 폴리아미드 66.
에어 필터, 폴리우레탄(PU 폼).
가스킷, 고무(NBR), 70 쇼어.

표면 마무리:

하우징, 검정색.
커버, 빨강.
필터 매쉬 40 μ m.

온도 범위:

온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.


요청 시:

디젤 오일용 노란색 덮개.

도면 설명:

- 1) 가스킷
- 2) 배기
- 3) 덮개
- 4) 공기 필터

도면



품목 요약

주문 번호	D	D1	L	L1
K0456.67200	67,5	G2	30	15
K0456.676020	67,5	M60x2	30	15

K0456

필러 넥 로킹



품목 요약
