


벤트 스크류 체크 밸브

품목 설명/제품 이미지



기능 원리



설명

재질:

하우징, 덮개 열가소성 폴리아미드 66
압축 스프링 스테인레스 스틸.
로크 몸체 및 가스킷 고무 (NBR).

표면 마무리:

하우징, 검정색.
덮개, 붉은색.

정보:

오픈 압력 0,20 – 0,25 바.


온도 범위:

온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.

도면 설명:

- 1) 가스킷
- 2) 스톱
- 3) 덮개

도면



품목 요약

체크 밸브 벤트 스크류

주문 번호	D	D1	L	L1
K0459.30014	30	G1/4	21	10
K0459.30038	30	G3/8	21	10
K0459.30012	30	G1/2	21	10

