

돌출 스틸 슬리브 별 모양 그립, 타입 L

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:


열가소성, 검정색.
 스틸 부품 경도 등급 5.8 또는
 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:

스틸 부품 푸른색 크롬 처리 또는
 스테인레스 스틸 소재.

그림

타입 L
 수나사 있음



품목 요약

주문 번호	표면 마무리	타입	D5	D1	D2	H1	H2	H3	L
K0153.405X10	스틸 볼트	L	M5	25	10	17	9	7	10
K0153.405X15	스틸 볼트	L	M5	25	10	17	9	7	15
K0153.405X20	스틸 볼트	L	M5	25	10	17	9	7	20
K0153.406X10	스틸 볼트	L	M6	32	13,5	21	11	9,5	10
K0153.406X15	스틸 볼트	L	M6	32	13,5	21	11	9,5	15
K0153.406X20	스틸 볼트	L	M6	32	13,5	21	11	9,5	20
K0153.406X25	스틸 볼트	L	M6	32	13,5	21	11	9,5	25
K0153.406X30	스틸 볼트	L	M6	32	13,5	21	11	9,5	30
K0153.408X15	스틸 볼트	L	M8	40	13,5	25	13	10	15
K0153.408X20	스틸 볼트	L	M8	40	13,5	25	13	10	20

돌출 스틸 슬리브 별 모양 그립, 타입 L

품목 요약

주문 번호	표면 마무리	타입	D5	D1	D2	H1	H2	H3	L
K0153.408X25	스틸 볼트	L	M8	40	13,5	25	13	10	25
K0153.408X30	스틸 볼트	L	M8	40	13,5	25	13	10	30
K0153.408X40	스틸 볼트	L	M8	40	13,5	25	13	10	40
K0153.408X50	스틸 볼트	L	M8	40	13,5	25	13	10	50
K0153.410X20	스틸 볼트	L	M10	50	19	32	17	12	20
K0153.410X25	스틸 볼트	L	M10	50	19	32	17	12	25
K0153.410X30	스틸 볼트	L	M10	50	19	32	17	12	30
K0153.410X40	스틸 볼트	L	M10	50	19	32	17	12	40
K0153.410X50	스틸 볼트	L	M10	50	19	32	17	12	50
K0153.410X60	스틸 볼트	L	M10	50	19	32	17	12	60
K0153.412X20	스틸 볼트	L	M12	63	19	37	18	12	20
K0153.412X25	스틸 볼트	L	M12	63	19	37	18	12	25
K0153.412X30	스틸 볼트	L	M12	63	19	37	18	12	30
K0153.412X40	스틸 볼트	L	M12	63	19	37	18	12	40
K0153.412X50	스틸 볼트	L	M12	63	19	37	18	12	50
K0153.412X60	스틸 볼트	L	M12	63	19	37	18	12	60
K0153.505X10	스테인레스 스틸 볼트	L	M5	25	10	17	9	7	10
K0153.505X15	스테인레스 스틸 볼트	L	M5	25	10	17	9	7	15
K0153.505X20	스테인레스 스틸 볼트	L	M5	25	10	17	9	7	20
K0153.506X10	스테인레스 스틸 볼트	L	M6	32	13,5	21	11	9,5	10
K0153.506X15	스테인레스 스틸 볼트	L	M6	32	13,5	21	11	9,5	15
K0153.506X20	스테인레스 스틸 볼트	L	M6	32	13,5	21	11	9,5	20
K0153.506X25	스테인레스 스틸 볼트	L	M6	32	13,5	21	11	9,5	25
K0153.506X30	스테인레스 스틸 볼트	L	M6	32	13,5	21	11	9,5	30
K0153.508X15	스테인레스 스틸 볼트	L	M8	40	13,5	25	13	10	15
K0153.508X20	스테인레스 스틸 볼트	L	M8	40	13,5	25	13	10	20
K0153.508X25	스테인레스 스틸 볼트	L	M8	40	13,5	25	13	10	25
K0153.508X30	스테인레스 스틸 볼트	L	M8	40	13,5	25	13	10	30
K0153.508X40	스테인레스 스틸 볼트	L	M8	40	13,5	25	13	10	40
K0153.508X50	스테인레스 스틸 볼트	L	M8	40	13,5	25	13	10	50
K0153.510X20	스테인레스 스틸 볼트	L	M10	50	19	32	17	12	20
K0153.510X25	스테인레스 스틸 볼트	L	M10	50	19	32	17	12	25
K0153.510X30	스테인레스 스틸 볼트	L	M10	50	19	32	17	12	30
K0153.510X40	스테인레스 스틸 볼트	L	M10	50	19	32	17	12	40
K0153.510X50	스테인레스 스틸 볼트	L	M10	50	19	32	17	12	50
K0153.510X60	스테인레스 스틸 볼트	L	M10	50	19	32	17	12	60
K0153.512X20	스테인레스 스틸 볼트	L	M12	63	19	37	18	12	20
K0153.512X25	스테인레스 스틸 볼트	L	M12	63	19	37	18	12	25
K0153.512X30	스테인레스 스틸 볼트	L	M12	63	19	37	18	12	30
K0153.512X40	스테인레스 스틸 볼트	L	M12	63	19	37	18	12	40
K0153.512X50	스테인레스 스틸 볼트	L	M12	63	19	37	18	12	50
K0153.512X60	스테인레스 스틸 볼트	L	M12	63	19	37	18	12	60