

## 오일 딥스틱

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

##### 재질:

그립 부위, 열가소성, 폴리아미드.  
오일 딥스틱, 스틸.  
O링, 고무(NBR). 70 쇼어.

##### 표면 마무리:

그립 부품, 검정색.  
오일 딥스틱, 인산염 처리.

##### 온도 범위:


온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.

##### 도면 설명:

타입 B: 배기 구멍 있음  
타입 C: 배기 구멍 없음  
타입 D: 배기 구멍 있음

- 1) O 링
- 2) 타입 D에만

### 도면



### 품목 요약

#### 오일 딥스틱

주문 번호	타입	D	D1	D2	D3	D4 Ø	L	L1	S min.
K0468.22714	B	27	14	18	13	4	34	13	10
K0468.23218	B	32	18	24	14	5	45	17	9
K0468.23220	B	32	20	24	14	5	44,5	18	10
K0468.32714	C	27	14	18	13	4	34	20	17
K0468.33012	C	27	12	18	14	4	36	20	16
K0468.33318	C	33	18	24	14	5	44	21	17,5
K0468.33520	C	35	20	24	16	5	46	21	17,5
K0468.42714	D	27	14	18	13	4	34	20	17
K0468.43318	D	33	18	24	14	5	44	21	17,5