

## 직선형 튜브 커넥터 플라스틱

### 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

열가소성.

소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.

#### 표면 마무리:

검정색.

소켓 헤드 스크류, 육각 너트, 아연 도금.

#### 정보:

원형 튜브의 기본 크기는

Ø18 mm ~ Ø30 mm임.

작은 튜브를 클램핑하거나 사각 튜브에서 원형 튜브로 조립을 선택해야 하면 K0492 리덕싱 슬리브를 사용하여 해당되는 것을 조절할 수 있음.


#### 요청 시:

고정용 플라스틱 클램프 레버.

#### 액세서리:

- 리덕싱 슬리브 K0492

- 원형 및 사각 튜브 K0493




## 직선형 튜브 커넥터 플라스틱

품목 설명/제품 이미지



도면



품목 요약

### 직선형 튜브 커넥터, 플라스틱

주문 번호	A	C	D	L	P	Q	R	S
K0483.18	18	34	25	65	21	50	14	M6x18
K0483.30	30	52,5	40	95	28,5	73	22,8	M8x25