
## 조인트형 튜브 커넥터 플라스틱, 외부 톱니



### 품목 설명/제품 이미지







## 설명

### 재질:

열가소성.

소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.

### 정보:

외부 톱니가 있는 조인트형 튜브 커넥터는 내부 톱니가 있는 조인트형 튜브 커넥터(K0484, K0486 또는 K0487)와 한 개의 조인트로 합체 조립 할 수 있음.

원형 튜브의 기본 크기는 Ø18 mm ~ Ø30 mm임. 더 작은 튜브를 클램핑하거나 사각 튜브에서 원형 튜브로 전환해야 하면 K0492 리덕싱 슬리브를 사용하여 알맞게 조절할 수 있음.

#### 조립:

K0485.18은 나사로 연결하여 M6-DIN985(K1148) 및 M6x18 DIN 6912(K1160)를 K0484.18과 함께 조립할 수 있습니다. K0485.30은 나사로 연결하여 M8-DIN985(K1148) 및 M8x25 DIN 6912(K1160)를 K0484.30과 함께 조립할 수 있습니다.

#### 요청 시:

고정용 플라스틱 클램프 레버.

### 액세서리:

- 리덕싱 슬리브 K0492
- 원형 및 사각 튜브 K0493




# 조인트형 튜브 커넥터 플라스틱, 외부 톱니



## 품목 설명/제품 이미지



## 도면



## 품목 요약

## 조인트형 튜브 커넥터, 플라스틱, 외부 톱니



# 조인트형 튜브 커넥터 플라스틱, 외부 톱니



## 품목 요약

주문 번호	Α	С	D	Е	F	G	Н	K	L	М	Р	R	S	Т
K0485.18	18	9,9	6,1	25	7,5	26,5	5,9	30	57,5	45	21	34	M6x18	M6-DIN 985
K0485.30	30	16,5	8,1	40	11	41,5	6,5	45	88	68	28,5	52,5	M8x25	M8-DIN 985