

조인트 튜브 커넥터 알루미늄

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

캐스팅 알루미늄.

소켓 헤드 스크류 ISO 4762 및 육각 너트 ISO 4032, 스틸.

최소 Ø20mm 육각 헤드 나사 ISO 4017 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.

표면 마무리:

진동 연마.

소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.

정보:


조인트 튜브 커넥터는 180°로 자유롭게 조절 가능함

요청 시:

고정용 클램프 레버 및 직경.


액세서리:

원형 및 사각 튜브 K0493




조인트 튜브 커넥터 알루미늄

품목 설명/제품 이미지



도면



품목 요약

조인트 튜브 커넥터, 알루미늄

주문 번호	A	B	C	D	E	H	L	M	P	R	S
K0489.512	12,1	12,1	25	26	29,4	44	88	44	21	37,5	M6x18
K0489.514	14,1	14,1	25	26	29,4	44	88	44	21	37,5	M6x18
K0489.516	16,1	16,1	25	26	29,4	44	88	44	21	37,5	M6x18
K0489.518	18,1	18,1	25	26	29,4	44	88	44	21	37,5	M6x18
K0489.520	20,1	20,1	45	40	40	73	146	73	33	51	M8x35

조인트 튜브 커넥터 알루미늄

품목 요약

주문 번호	A	B	C	D	E	H	L	M	P	R	S
K0489.525	25,1	25,1	45	40	40	73	146	73	33	51	M8x35
K0489.530	30,1	30,1	45	40	40	73	146	73	33	51	M8x35
K0489.540	40,15	40,15	60	56	56	100	200	100	48	70	M10x50