

사각 튜브

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 1.0037.

알루미늄 EN AW-6060.

표면 마무리:

아연 도금 스틸. 알루미늄 밝은 산화 처리.

정보:

사각 튜브의 제조 오차는 튜브 클램핑 시스템에 각각 일치함.


* 고체.

요청 시:

- 스테인레스 스틸 튜브

- 고객 주문형 절단

도면



품목 요약

주문 번호	본체 재질	명칭	D1	D2	L
K0493.4120X500	스틸	20 x 20 x 1	20 ±0,3	18	500
K0493.4120X1000	스틸	20 x 20 x 1	20 ±0,3	18	1000
K0493.4120X2000	스틸	20 x 20 x 1	20 ±0,3	18	2000
K0493.4125X500	스틸	25 x 25 x 1,5	25 ±0,3	22	500
K0493.4125X1000	스틸	25 x 25 x 1,5	25 ±0,3	22	1000
K0493.4125X2000	스틸	25 x 25 x 1,5	25 ±0,3	22	2000
K0493.4130X500	스틸	30 x 30 x 2	30 ±0,3	26	500
K0493.4130X1000	스틸	30 x 30 x 2	30 ±0,3	26	1000
K0493.4130X2000	스틸	30 x 30 x 2	30 ±0,3	26	2000
K0493.4140X500	스틸	40 x 40 x 3	40 ±0,4	34	500
K0493.4140X1000	스틸	40 x 40 x 3	40 ±0,4	34	1000
K0493.4140X2000	스틸	40 x 40 x 3	40 ±0,4	34	2000
K0493.4210X500	알루미늄	10 x 10	10*	-	500
K0493.4210X1000	알루미늄	10 x 10	10*	-	1000
K0493.4210X2000	알루미늄	10 x 10	10*	-	2000
K0493.4220X500	알루미늄	20 x 20 x 1,5	20 ±0,2	17	500
K0493.4220X1000	알루미늄	20 x 20 x 1,5	20 ±0,2	17	1000
K0493.4220X2000	알루미늄	20 x 20 x 1,5	20 ±0,2	17	2000
K0493.4230X500	알루미늄	30 x 30 x 2	30 ±0,2	26	500
K0493.4230X1000	알루미늄	30 x 30 x 2	30 ±0,2	26	1000
K0493.4230X2000	알루미늄	30 x 30 x 2	30 ±0,2	26	2000

사각 튜브

품목 요약

주문 번호	본체 재질	명칭	D1	D2	L
K0493.4240X500	알루미늄	40 x 40 x 4	40 ±0,3	32	500
K0493.4240X1000	알루미늄	40 x 40 x 4	40 ±0,3	32	1000
K0493.4240X2000	알루미늄	40 x 40 x 4	40 ±0,3	32	2000