


커넥터 - 사각 튜브 조인트

품목 설명/제품 이미지



설명

재질, 표면 마무리:

폴리아미드 PA, 검정색.
 소켓 헤드 스크류 DIN 6912 및 육각 너트 DIN 934, 스틸 아연 도금.


정보:

커넥터는 해당 사각 튜브에 간편하게 끼울 수 있음.
 해체 가능하고 여러 번 재 사용 가능함.
 지정된 조절 범위는 계속 조절 가능함.

액세서리:

- 사각 튜브 K0627
- 브리지 사각 튜브 K0628

도면



품목 요약

커넥터 - 사각 튜브 조인트

주문 번호	A	A1	L	L1	G	사각 튜브에 적합
K0625.1201511	20	17	59	34	0° - 190°	20 x 20 x 1,5
K0625.1251511	25	22	68	38	0° - 190°	25 x 25 x 1,5
K0625.1251512	25	22	59	38	45° - 195°	25 x 25 x 1,5
K0625.1302011	30	26	75	40	0° - 190°	30 x 30 x 2
K0625.1302012	30	26	68	42	45° - 200°	30 x 30 x 2

커넥터 - 사각 튜브 조인트

품목 요약
