

퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스피들

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸.
폴리아미드 그립 유닛.

표면 마무리:

침질 탄화 및 검정색 산화 처리.
그립 부품: 파란색, 검정색 또는 빨간색

정보:


정비가 필요 없는 높은 품질의 조인트 부상.
열거나 닫을 때 지속적이고 일정한 힘 사용.
최적합 상태의 안정성은 U-프로필 원추형 클램핑 압으로 구현됨.

요청 시:

기타 핸들 색상

액세서리:

K0106
K0098
K0383
K0388
K0390
K0391
K0392
K0393




product
design
award




퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스피들

품목 설명/제품 이미지



도면



품목 요약

퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스피들

킵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스피들

품목 요약

| 주문 번호 | 구성품 색상 | 장착 홀 모양 | 홀딩암의 개구 각도 | 그립의 개구 각도 | 손 힘 FH N | 홀딩력 F1 N | 홀딩력 F2 N | 클램핑력 F3 N | 클램핑력 F4 N | 주문 번호. 앵글 브래킷 |
|--------------|-----------------|---------|------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|---------------|
| K0660.004001 | 군청색 RAL 5002 | 1 | 87° | 69° | 80 | 400 | 500 | 250 | 300 | K0098.02 |
| K0660.005001 | 군청색 RAL 5002 | 2 | 86° | 67° | 100 | 650 | 900 | 550 | 620 | K0098.02 |
| K0660.006001 | 군청색 RAL 5002 | 3 | 86° | 67° | 160 | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | K0098.04 |
| K0660.008001 | 군청색 RAL 5002 | 3 | 86° | 67° | 200 | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | K0098.04 |
| K0660.010001 | 군청색 RAL 5002 | 3 | 90° | 71° | 250 | 2200 | 4500 | 1200 | 2800 | K0098.06 |
| K0660.012001 | 군청색 RAL 5002 | 4 | 88° | 68° | 280 | 2400 | 5500 | 1000 | 2800 | K0098.06 |
| K0660.004000 | 검회색 RAL 7021 | 1 | 87° | 69° | 80 | 400 | 500 | 250 | 300 | K0098.02 |
| K0660.005000 | 검회색 RAL 7021 | 2 | 86° | 67° | 100 | 650 | 900 | 550 | 620 | K0098.02 |
| K0660.006000 | 검회색 RAL 7021 | 3 | 86° | 67° | 160 | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | K0098.04 |
| K0660.008000 | 검회색 RAL 7021 | 3 | 86° | 67° | 200 | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | K0098.04 |
| K0660.010000 | 검회색 RAL 7021 | 3 | 90° | 71° | 250 | 2200 | 4500 | 1200 | 2800 | K0098.06 |
| K0660.012000 | 검회색 RAL 7021 | 4 | 88° | 68° | 280 | 2400 | 5500 | 1000 | 2800 | K0098.06 |
| K0660.004003 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1 | 87° | 69° | 80 | 400 | 500 | 250 | 300 | K0098.02 |
| K0660.005003 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | 86° | 67° | 100 | 650 | 900 | 550 | 620 | K0098.02 |
| K0660.006003 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | 86° | 67° | 160 | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | K0098.04 |
| K0660.008003 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | 86° | 67° | 200 | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | K0098.04 |
| K0660.010003 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | 90° | 71° | 250 | 2200 | 4500 | 1200 | 2800 | K0098.06 |
| K0660.012003 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | 88° | 68° | 280 | 2400 | 5500 | 1000 | 2800 | K0098.06 |

| 주문 번호 | 구성품 색상 | M | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C | C2 | D | H | H1 | L | L1 |
|--------------|-----------------|--------|------|----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|-------|-------|-------|-------|
| K0660.004001 | 군청색 RAL 5002 | M4x16 | 16 | 24 | 4 | 12,8 | 0,95 | 16 | 24 | 10,2 | 7,2 | 14,1 | 1,5 | 20 | 11,7 | 4,95 | 4,2 | 28,7 | 26,3 | 91,8 | 23,7 |
| K0660.005001 | 군청색 RAL 5002 | M5x25 | 18 | 27 | 4,5 | 13,5 | - | 16,8 | 27,3 | 13,2 | 9,2 | - | 2 | 22,5 | 17,2 | 5,25 | 5,5 | 43,4 | 38,9 | 125,7 | 41,8 |
| K0660.006001 | 군청색 RAL 5002 | M6x35 | 26 | 39 | 6,5 | - | - | 28 | 39 | 17,5 | 12,5 | 23 | 2,5 | 43,5 | 25,4 | - | 5,5 | 63,7 | 59,6 | 186,6 | 60,5 |
| K0660.008001 | 군청색 RAL 5002 | M8x45 | 26 | 44 | 9 | - | - | 31 | 45 | 21 | 16 | 24 | 2,5 | 41,5 | 32,2 | - | 6,2 | 73,9 | 70,1 | 223,1 | 74,9 |
| K0660.010001 | 군청색 RAL 5002 | M10x55 | 41,5 | 59 | 9 | - | - | 43 | 59 | 26 | 19 | 39 | 3,5 | 47 | 40 | - | 8,8 | 94,8 | 88 | 279,4 | 103,9 |
| K0660.012001 | 군청색 RAL 5002 | M12x70 | 44 | 65 | 10 | 40 | 1 | 42 | 67 | 28 | 21 | 40 | 3,5 | 47 | 52,3 | 13,5 | 8,5 | 104,8 | 101,6 | 314,7 | 122 |
| K0660.004000 | 검회색 RAL 7021 | M4x16 | 16 | 24 | 4 | 12,8 | 0,95 | 16 | 24 | 10,2 | 7,2 | 14,1 | 1,5 | 20 | 11,7 | 4,95 | 4,2 | 28,7 | 26,3 | 91,8 | 23,7 |
| K0660.005000 | 검회색 RAL 7021 | M5x25 | 18 | 27 | 4,5 | 13,5 | - | 16,8 | 27,3 | 13,2 | 9,2 | - | 2 | 22,5 | 17,2 | 5,25 | 5,5 | 43,4 | 38,9 | 125,7 | 41,8 |
| K0660.006000 | 검회색 RAL 7021 | M6x35 | 26 | 39 | 6,5 | - | - | 28 | 39 | 17,5 | 12,5 | 23 | 2,5 | 43,5 | 25,4 | - | 5,5 | 63,7 | 59,6 | 186,6 | 60,5 |
| K0660.008000 | 검회색 RAL 7021 | M8x45 | 26 | 44 | 9 | - | - | 31 | 45 | 21 | 16 | 24 | 2,5 | 41,5 | 32,2 | - | 6,2 | 73,9 | 70,1 | 223,1 | 74,9 |
| K0660.010000 | 검회색 RAL 7021 | M10x55 | 41,5 | 59 | 9 | - | - | 43 | 59 | 26 | 19 | 39 | 3,5 | 47 | 40 | - | 8,8 | 94,8 | 88 | 279,4 | 103,9 |
| K0660.012000 | 검회색 RAL 7021 | M12x70 | 44 | 65 | 10 | 40 | 1 | 42 | 67 | 28 | 21 | 40 | 3,5 | 47 | 52,3 | 13,5 | 8,5 | 104,8 | 101,6 | 314,7 | 122 |
| K0660.004003 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M4x16 | 16 | 24 | 4 | 12,8 | 0,95 | 16 | 24 | 10,2 | 7,2 | 14,1 | 1,5 | 20 | 11,7 | 4,95 | 4,2 | 28,7 | 26,3 | 91,8 | 23,7 |
| K0660.005003 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M5x25 | 18 | 27 | 4,5 | 13,5 | - | 16,8 | 27,3 | 13,2 | 9,2 | - | 2 | 22,5 | 17,2 | 5,25 | 5,5 | 43,4 | 38,9 | 125,7 | 41,8 |
| K0660.006003 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M6x35 | 26 | 39 | 6,5 | - | - | 28 | 39 | 17,5 | 12,5 | 23 | 2,5 | 43,5 | 25,4 | - | 5,5 | 63,7 | 59,6 | 186,6 | 60,5 |
| K0660.008003 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M8x45 | 26 | 44 | 9 | - | - | 31 | 45 | 21 | 16 | 24 | 2,5 | 41,5 | 32,2 | - | 6,2 | 73,9 | 70,1 | 223,1 | 74,9 |
| K0660.010003 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M10x55 | 41,5 | 59 | 9 | - | - | 43 | 59 | 26 | 19 | 39 | 3,5 | 47 | 40 | - | 8,8 | 94,8 | 88 | 279,4 | 103,9 |
| K0660.012003 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M12x70 | 44 | 65 | 10 | 40 | 1 | 42 | 67 | 28 | 21 | 40 | 3,5 | 47 | 52,3 | 13,5 | 8,5 | 104,8 | 101,6 | 314,7 | 122 |