

## 스프링 볼트가 있는 포크 조인트 DIN 71752

### 품목 설명/제품 이미지




### 설명

**재질:**  
포크 헤드와 볼트 캐삭강,  
스프링 레그 스프링 스틸.

**표면 마무리:**  
아연 도금 및 피막처리

### 도면



### 품목 요약

#### 스프링 볼트가 있는 포크 조인트 DIN 71752

주문 번호	표면 마무리	B	G	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L5	L6	A
K0731.03508	오른손잡이 나사	4	8	4	M3,5	8	21	16	6	15	10	8
K0731.0510	오른손잡이 나사	5	10	5	M5	9	26	20	7,5	19	12	10
K0731.0612	오른손잡이 나사	6	12	6	M6	10	31	24	9	23	14	12
K0731.0816	오른손잡이 나사	8	16	8	M8	14	42	32	12	31	19	16
K0731.0832	오른손잡이 나사	8	32	8	M8	14	58	48	12	47	19	16
K0731.1020	오른손잡이 나사	10	20	10	M10	18	52	40	15	39	23	20
K0731.10120	오른손잡이 나사	10	20	10	M10x1,25	18	52	40	15	39	23	20
K0731.1040	오른손잡이 나사	10	40	10	M10	18	72	60	15	59	23	20
K0731.10140	오른손잡이 나사	10	40	10	M10x1,25	18	72	60	15	59	23	20
K0731.1224	오른손잡이 나사	12	24	12	M12	20	62	48	18	47	28	24
K0731.12124	오른손잡이 나사	12	24	12	M12x1,25	20	62	48	18	47	28	24
K0731.1248	오른손잡이 나사	12	48	12	M12	20	86	72	18	69	28	24
K0731.12148	오른손잡이 나사	12	48	12	M12x1,25	20	86	72	18	69	28	24
K0731.1428	오른손잡이 나사	14	28	14	M14	24	72	56	22,5	52	31	27
K0731.1632	오른손잡이 나사	16	32	16	M16	26	83	64	24	62	36	32
K0731.16132	오른손잡이 나사	16	32	16	M16x1,5	26	83	64	24	62	36	32
K0731.05101	왼손잡이 나사	5	10	5	M5	9	26	20	7,5	19	12	10
K0731.06121	왼손잡이 나사	6	12	6	M6	10	31	24	9	23	14	12
K0731.08161	왼손잡이 나사	8	16	8	M8	14	42	32	12	31	19	16
K0731.08321	왼손잡이 나사	8	32	8	M8	14	58	48	12	47	19	16

## 스프링 볼트가 있는 포크 조인트 DIN 71752

### 품목 요약

주문 번호	표면 마무리	B	G	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L5	L6	A
K0731.10201	원손잡이 나사	10	20	10	M10	18	52	40	15	39	23	20
K0731.10401	원손잡이 나사	10	40	10	M10	18	72	60	15	59	23	20
K0731.12241	원손잡이 나사	12	24	12	M12	20	62	48	18	47	28	24
K0731.16321	원손잡이 나사	16	32	16	M16	26	83	64	24	62	36	32