

앵글 조인트 DIN 71802

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.


표면 마무리:

아연 도금 및 피막처리. 블랭크한 스테인레스 스틸 버전.

정보:

원나사는 치수 D2를 의미합니다.

도면



품목 요약

앵글 조인트 DIN 71802

| 주문 번호 | 버전 2 | 타입 | 본체 재질 | D1 | D2 | D3 | D4 | A | L2 | L3 | E | SW |
|--------------|----------|----|-------|----|---------|----|---------|----|------|----|------|----|
| K0734.0805 | 오른손잡이 나사 | C | 스틸 | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 |
| K0734.1006 | 오른손잡이 나사 | C | 스틸 | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 |
| K0734.1308 | 오른손잡이 나사 | C | 스틸 | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 |
| K0734.1610 | 오른손잡이 나사 | C | 스틸 | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |
| K0734.1612 | 오른손잡이 나사 | C | 스틸 | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |
| K0734.1914 | 오른손잡이 나사 | C | 스틸 | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |
| K0734.1916 | 오른손잡이 나사 | C | 스틸 | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |
| K0734.080501 | 왼손잡이 나사 | C | 스틸 | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 |
| K0734.100601 | 왼손잡이 나사 | C | 스틸 | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 |
| K0734.130801 | 왼손잡이 나사 | C | 스틸 | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 |
| K0734.161001 | 왼손잡이 나사 | C | 스틸 | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |
| K0734.161201 | 왼손잡이 나사 | C | 스틸 | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |
| K0734.191401 | 왼손잡이 나사 | C | 스틸 | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |
| K0734.191601 | 왼손잡이 나사 | C | 스틸 | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |
| K0734.080351 | 오른손잡이 나사 | CS | 스틸 | 8 | M3,5 | 8 | M4 | 18 | 10,2 | 9 | 8 | 7 |
| K0734.08051 | 오른손잡이 나사 | CS | 스틸 | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 |
| K0734.10061 | 오른손잡이 나사 | CS | 스틸 | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 |
| K0734.13081 | 오른손잡이 나사 | CS | 스틸 | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 |
| K0734.16101 | 오른손잡이 나사 | CS | 스틸 | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |
| K0734.16121 | 오른손잡이 나사 | CS | 스틸 | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |
| K0734.19141 | 오른손잡이 나사 | CS | 스틸 | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |
| K0734.19161 | 오른손잡이 나사 | CS | 스틸 | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |

앵글 조인트 DIN 71802

품목 요약

| 주문 번호 | 버전 2 | 타입 | 본체 재질 | D1 | D2 | D3 | D4 | A | L2 | L3 | E | SW |
|--------------|----------|----|----------|----|---------|----|---------|----|------|----|------|----|
| K0734.080511 | 왼손잡이 나사 | CS | 스틸 | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 |
| K0734.100611 | 왼손잡이 나사 | CS | 스틸 | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 |
| K0734.130811 | 왼손잡이 나사 | CS | 스틸 | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 |
| K0734.161011 | 왼손잡이 나사 | CS | 스틸 | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |
| K0734.161211 | 왼손잡이 나사 | CS | 스틸 | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |
| K0734.191411 | 왼손잡이 나사 | CS | 스틸 | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |
| K0734.191611 | 왼손잡이 나사 | CS | 스틸 | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |
| K0734.08052 | 오른손잡이 나사 | CS | 스테인레스 스틸 | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 |
| K0734.10062 | 오른손잡이 나사 | CS | 스테인레스 스틸 | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 |
| K0734.13082 | 오른손잡이 나사 | CS | 스테인레스 스틸 | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 |
| K0734.16102 | 오른손잡이 나사 | CS | 스테인레스 스틸 | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |
| K0734.16122 | 오른손잡이 나사 | CS | 스테인레스 스틸 | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |
| K0734.080521 | 왼손잡이 나사 | CS | 스테인레스 스틸 | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 |
| K0734.100621 | 왼손잡이 나사 | CS | 스테인레스 스틸 | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 |
| K0734.130821 | 왼손잡이 나사 | CS | 스테인레스 스틸 | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 |
| K0734.161021 | 왼손잡이 나사 | CS | 스테인레스 스틸 | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |
| K0734.161221 | 왼손잡이 나사 | CS | 스테인레스 스틸 | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |