

핸드 크랭크, 직선형, DIN 469 유사형, 타입 D, 회전 가능한 원통형 그립

품목 설명/제품 이미지





설명

재질:
블라스팅.

표면 마무리:
크랭크 몸체 가단 주철 또는 구형 주철

도면



품목 요약

주문 번호	타입	A	D1	H	H1	H2	H3	SW	직경 볼 그립
K0685.206X10	D	63	20	80	52	20	28	10+0,2	16
K0685.208X10	D	80	24	98	65	24	33	10+0,2	20
K0685.208X12	D	80	24	98	65	24	33	12+0,2	20

핸드 크랭크, 직선형, DIN 469 유사형, 타입 D, 회전 가능한 원통형 그립

품목 요약

주문 번호	타입	A	D1	H	H1	H2	H3	SW	직경 볼 그립
K0685.210X12	D	100	28	102	65	28	37	12+0,2	20
K0685.210X14	D	100	28	102	65	28	37	14+0,3	20
K0685.212X14	D	125	34	120	80	34	40	14+0,3	25
K0685.212X17	D	125	34	120	80	34	40	17+0,3	25
K0685.216X17	D	160	37	131	83	38	48	17+0,3	25
K0685.216X19	D	160	37	131	83	38	48	19+0,3	25
K0685.220X19	D	200	40	158	105	44	53	19+0,3	32
K0685.220X22	D	200	40	158	105	44	53	22+0,3	32