

## 수나사 너링 노브

품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

그립 열가소성, 검정회색.  
부시, 황동 또는 스테인레스 스틸 1.4305.  
나사 볼트, 스틸 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.


#### 표면 마무리:

스틸, 청색 피막처리.  
스테인레스 스틸, 블랭크.

#### 요청 시:

다른 색상.

### 도면



### 품목 요약

주문 번호	나사 종류	구성품 재질	D	D1	D2	D3	H	H1	L
K0110.003X8	수나사	스틸	M3	15	11	13	11,5	4,3	8
K0110.003X10	수나사	스틸	M3	15	11	13	11,5	4,3	10
K0110.003X12	수나사	스틸	M3	15	11	13	11,5	4,3	12
K0110.003X15	수나사	스틸	M3	15	11	13	11,5	4,3	15
K0110.004X8	수나사	스틸	M4	15	11	13	11,5	4,3	8
K0110.004X10	수나사	스틸	M4	15	11	13	11,5	4,3	10
K0110.004X12	수나사	스틸	M4	15	11	13	11,5	4,3	12
K0110.004X15	수나사	스틸	M4	15	11	13	11,5	4,3	15
K0110.005X10	수나사	스틸	M5	15	11	13	11,5	4,3	10

## 수나사 널링 노브

## 품목 요약

주문 번호	나사 종류	구성품 재질	D	D1	D2	D3	H	H1	L
K0110.005X12	수나사	스틸	M5	15	11	13	11,5	4,3	12
K0110.005X15	수나사	스틸	M5	15	11	13	11,5	4,3	15
K0110.005X20	수나사	스틸	M5	15	11	13	11,5	4,3	20
K0110.006X10	수나사	스틸	M6	15	11	13	11,5	4,3	10
K0110.006X15	수나사	스틸	M6	15	11	13	11,5	4,3	15
K0110.006X20	수나사	스틸	M6	15	11	13	11,5	4,3	20
K0110.006X25	수나사	스틸	M6	15	11	13	11,5	4,3	25
K0110.0003X8	수나사	스테인리스 스틸	M3	15	11	13	11,5	4,3	8
K0110.0003X10	수나사	스테인리스 스틸	M3	15	11	13	11,5	4,3	10
K0110.0003X12	수나사	스테인리스 스틸	M3	15	11	13	11,5	4,3	12
K0110.0003X15	수나사	스테인리스 스틸	M3	15	11	13	11,5	4,3	15
K0110.0004X8	수나사	스테인리스 스틸	M4	15	11	13	11,5	4,3	8
K0110.0004X10	수나사	스테인리스 스틸	M4	15	11	13	11,5	4,3	10
K0110.0004X12	수나사	스테인리스 스틸	M4	15	11	13	11,5	4,3	12
K0110.0004X15	수나사	스테인리스 스틸	M4	15	11	13	11,5	4,3	15
K0110.0005X10	수나사	스테인리스 스틸	M5	15	11	13	11,5	4,3	10
K0110.0005X12	수나사	스테인리스 스틸	M5	15	11	13	11,5	4,3	12
K0110.0005X15	수나사	스테인리스 스틸	M5	15	11	13	11,5	4,3	15
K0110.0005X20	수나사	스테인리스 스틸	M5	15	11	13	11,5	4,3	20
K0110.0006X10	수나사	스테인리스 스틸	M6	15	11	13	11,5	4,3	10
K0110.0006X15	수나사	스테인리스 스틸	M6	15	11	13	11,5	4,3	15
K0110.0006X20	수나사	스테인리스 스틸	M6	15	11	13	11,5	4,3	20
K0110.0006X25	수나사	스테인리스 스틸	M6	15	11	13	11,5	4,3	25