

슬롯 볼 스프링 플런저, 표준 탄성

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
슬리브 1.4305.
볼 1.4034.
스프링 1.4310.

표면 마무리:
소재. 불 경화.

도면



품목 요약

슬롯 볼 스프링 플런저, 표준 탄성

| 주문 번호 | D | D1 | L | H | N | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N |
|----------|-----|-----|----|-----|-----|------------------|------------------|
| K0310.03 | M3 | 1,5 | 7 | 0,4 | 0,4 | 1,5 | 3 |
| K0310.04 | M4 | 2,5 | 9 | 0,8 | 0,6 | 4 | 10 |
| K0310.05 | M5 | 3 | 12 | 0,9 | 0,8 | 6 | 11 |
| K0310.06 | M6 | 3,5 | 14 | 1 | 1 | 9 | 13 |
| K0310.08 | M8 | 5 | 16 | 1,5 | 1,2 | 15 | 30 |
| K0310.10 | M10 | 6 | 19 | 2 | 1,6 | 20 | 35 |
| K0310.12 | M12 | 8 | 22 | 2,5 | 2 | 30 | 55 |
| K0310.16 | M16 | 10 | 24 | 3,5 | 2,5 | 65 | 125 |
| K0310.20 | M20 | 12 | 30 | 4,5 | 2,5 | 80 | 160 |