

마그네트(플랫 포트 마그네트)

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징, 스틸.
마그네트 코어 AlNiCo.

표면 마무리:

하우징, 붉은색 칠.

정보:

보호 시스템.
플랫 포트 마그네트는 적은 공간
요건에서 장치의 조립에 사용됨.

온도 범위:

max. 450 °C.


요청 시:

다른 색상.

도면 설명:

1) 접착 표면

도면



품목 요약

마그네트(플랫 포트 마그네트)

주문 번호	D	D1	H	접착력 N
K0558.01	19	3,5	8	30
K0558.02	29	5	9	55
K0558.03	38	5	10,5	95