


마그네트(플랫 그립퍼), SmCo, A형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징, 스틸.
마그네트 코어 SmCo.

표면 마무리:

하우징, 아연 도금.

정보:

플랫 그립퍼, 차폐 시스템.
SmCo 코어 플랫 그립퍼는 AlNiCo 또는
하드 페라이트 그립에 비해 세 배 또는
다섯 배의 높은 부착력을 가짐.


온도 범위:

max. 200 °C.

도면 설명:

1) 접착 표면

도면



품목 요약

주문 번호	타입	D	H	접착력 N
K0550.01	A	6 ±0,15	4,5	5
K0550.02	A	8 ±0,15	4,5	11
K0550.03	A	10 ±0,15	4,5	20
K0550.04	A	13 ±0,15	4,5	40
K0550.05	A	16 ±0,15	4,5	60
K0550.06	A	20 ±0,15	6	90
K0550.07	A	25 ±0,15	7	150
K0550.08	A	32 ±0,20	7	220